


メカジョイント式ロッドレスシリンダ／保護カバー付 すべり軸受ガイド形、カムフォロアガイド形

MY1□W Series

ø16, ø20, ø25, ø32, ø40, ø50, ø63

型式表示方法



適用オートスイッチ／オートスイッチ単体の詳細仕様は、P.1289～1383をご参照ください。

種類	特殊機能	リード線 取出し	表示 灯	配線(出力)	負荷電圧		オートスイッチ品番				リード線長さ(m)				PLIワイヤ コネクタ	適用負荷		
					DC	AC	縦取出し			横取出し		0.5 (無記号)	1 (M)	3 (L)		5 (Z)		
							ø16,ø20	ø25~ø40	ø50,ø63	ø16,ø20	ø25~ø63							
無 接 点 オ ー ト ス イ ッ チ	—	グロメット	有	3線(NPN)	24V	—	—	M9NV	—	M9N	●	●	●	○	○	IC回路	リレー、 PLC	
	3線(PNP)			—			M9PV	—	M9P	●	●	●	○	○				
	2線			12V			—	M9BV	—	M9B	●	●	●	○	○			
	3線(NPN)			5V,12V			—	M9NVV	—	M9NW	●	●	●	○	○			
	診断表示 (2色表示)			耐水性向上品 (2色表示)	3線(PNP)	24V	—	M9PWV	—	M9PW	●	●	●	○	○	IC回路		
	2線				12V	—	M9BWV	—	M9BW	●	●	●	○	○				
	3線(NPN)				5V,12V	—	※1M9NAV	—	※1M9NA	○	○	●	○	○				
	3線(PNP)				5V,12V	—	※1M9PAV	—	※1M9PA	○	○	●	○	○				
オ ー ト ス イ ッ チ	有 接 点	グロメット	有	2線	12V	—	—	※1M9BAV	—	※1M9BA	○	○	●	○	○	—		
				3線(NPN相当)	—	5V	—	—	—	A96	Z76	●	—	●	—	—	IC回路	
				2線	24V	12V	100V	—	—	—	A93	※2Z73	●	●	●	—	—	—
						100V以下	—	—	—	A90	Z80	●	—	●	—	—	—	IC回路

※1 耐水性向上タイプのオートスイッチは、上記型式の製品に取付可能ですが、それにより製品の耐水性能を保証するものではありません。

※リード線長さ記号 0.5m……………無記号 (例) M9NW ※○印の無接点オートスイッチは受注生産となります。
1m……………M (例) M9NWM ※ø25～ø63にオートスイッチ(M9型)を後付される場合には、別途取付金具(BMG2-012)が必要と
3m……………L (例) M9NWL なります。
5m……………Z (例) M9NWX

※2 リード線長さ1mタイプは、D-A93のみの対応となります。

※上記掲載機種以外にも、適用可能なオートスイッチがありますので詳細は、P.1076をご参照ください。

※ブリワイヤコネクタ付オートスイッチの詳細は、P.1358、1359をご参照ください。

※オートスイッチは同梱出荷(未組付)となります。(オートスイッチの取付等詳細はP.1075～1077をご参照ください。)