

メカジョイント式ロッドレスシリンダ／リニアガイド形

25A-MY1H Series

ø16, ø20, ø25, ø32, ø40



型式表示方法

ø16, ø20 **25A-MY1H** **20** **-** **300** **-** **M9BW**
ø25, ø32, ø40 **25A-MY1H** **25** **-** **300** **Z-** **M9BW**

二次電池対応シリーズ
 リニアガイド形
 シリンダチューブ内径
 配管形式
 シリンダストローク(mm)

16	16mm
20	20mm
25	25mm
32	32mm
40	40mm

無記号	標準形
G	集中配管形

チューブ内径	標準ストローク	中間ストローク	ロングストローク	製作可能最大ストローク
16, 20	50, 100, 150 200, 250, 300 350, 400, 450 500, 550, 600	標準ストローク以外の 51~599mm(1mm刻み) のストローク	標準ストロークを超える 601~1000mm(1mm刻み) のストローク	1000
25, 32, 40			標準ストロークを超える 601~1500mm(1mm刻み) のストローク	1500


オートスイッチ
 オートスイッチ追記号
 オートスイッチ
 ※適用オートスイッチ品番はP.205よりご選
 定ください。

手配例
 * 中間ストロークも標準ストロークと同様に手配可能
 * ロングストロークも標準ストロークと同様に手配可能
 25A-MY1H20-60-M9BW
 25A-MY1H20-800L-M9BW


ストローク調整ユニット記号

		右側ストローク調整ユニット									
		ユニット なし	A:アジャストボルト付			L:低荷重用ショックアブソーバ+ アジャストボルト付			H:高荷重用ショックアブソーバ+ アジャストボルト付		
			ショート スペーサ付	ロング スペーサ付		ショート スペーサ付	ロング スペーサ付		ショート スペーサ付	ロング スペーサ付	
左側ストローク調整ユニット	ユニットなし	無記号	SA	SA6	SA7	SL	SL6	SL7	SH	SH6	SH7
	A:アジャストボルト付	AS	A	AA6	AA7	AL	AL6	AL7	AH	AH6	AH7
	ショートスペーサ付	A6S	A6A	A6	A6A7	A6L	A6L6	A6L7	A6H	A6H6	A6H7
	ロングスペーサ付	A7S	A7A	A7A6	A7	A7L	A7L6	A7L7	A7H	A7H6	A7H7
	L:低荷重用ショックアブソーバ+ アジャストボルト付	LS	LA	LA6	LA7	L	LL6	LL7	LH	LH6	LH7
	ショートスペーサ付	L6S	L6A	L6A6	L6A7	L6L	L6	L6L7	L6H	L6H6	L6H7
	ロングスペーサ付	L7S	L7A	L7A6	L7A7	L7L	L7L6	L7	L7H	L7H6	L7H7
	H:高荷重用ショックアブソーバ+ アジャストボルト付	HS	HA	HA6	HA7	HL	HL6	HL7	H	HH6	HH7
	ショートスペーサ付	H6S	H6A	H6A6	H6A7	H6L	H6L6	H6L7	H6H	H6	H6H7
	ロングスペーサ付	H7S	H7A	H7A6	H7A7	H7L	H7L6	H7L7	H7H	H7H6	H7

ストローク調整ユニット装着図



L6L7装着例



※スペーサは、ストローク調整ユニットをストロークの中間位置で固定するための取付金具です。
 ※25A-MY1H16は、H: 高荷重用ショックアブソーバ+アジャストボルト付の設定はありません。

※25A-の仕様、外形寸法図は標準品と同一です。

詳細はこちら