

電動アクチュエータ／ ガイド付ロッドタイプ

LEYG Series LEYG25・32



RoHS

型式表示方法

LEY **H** **G** **25** **M** **□** **NZ** **B** - **200** **□**

1 2 3 4 5 6 7 8

① 精度

無記号	基本形
H	高精度形

② サイズ

25
32

③ 軸受の種類

M	すべり軸受
L	ボールプッシュ軸受

④ モータ配置

無記号	上側折返し
D	ストレート

⑤ 取付形状

NZ
NY
NX
NW
NV
NU
NT
NM1
NM2
NM3

※「モータ種類対応表」参照

⑥ リード[mm]

記号	LEYG25	LEYG32※
A	12	16(20)
B	6	8(10)
C	3	4(5)

※()の値はサイズ32「モータ配置：上側折返し」選択時のリードです。ただし「モータ種類：NM1」を除く。(プーリ比[1.25:1]を含む相当リード)

⑦ ストローク[mm]

30	30
∧	∧
300	300

※ストローク対応表参照

⑧ ガイドオプション

無記号	なし
F	グリース保持機構付

※「すべり軸受」のみ対応。

ストローク対応表

●標準

型式	ストローク (mm)	30	50	100	150	200	250	300	製作可能 範囲
LEYG25		●	●	●	●	●	●	●	15~300
LEYG32		●	●	●	●	●	●	●	20~300

※標準ストローク以外は特注対応になりますので、当社にご確認ください。

ガイド付ロッドタイプ/LEYGシリーズのオートスイッチご使用について

- ・オートスイッチは、ロッド(プレート)を突出した状態で、正面のオートスイッチ溝より挿入してください。
- ・ガイドアタッチメントに隠れる部分(ロッド突出端側)はオートスイッチを固定することができません。
- ・ロッド突出端側でオートスイッチをご使用の場合は、特注対応となりますので別途お問合せください。

オートスイッチにつきましては、P.1273~1276をご参照ください。

適用モータ、取付形状対応表※4

適用モータ		サイズ/取付形状															
メーカ	シリーズ	25								32							
		NZ	NY	NX	NM1	NM2	NM3			NZ	NY	NX	NW	NV	NU	NT	NM1
三菱電機(株)	MELSERVO JN/J4/J5	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—
(株)安川電機	Σ-V/7	●※3	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—
山洋電気(株)	SANMOTION R	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—
オムロン(株)	OMNUC G5/1S	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—
パナソニック(株)	MINAS A5/A6	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—
	(MHMFのみ)	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—
ファナック(株)	βis(-B)	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●	—	—	—	—
		●	—	—	—	—	—	—	—	(β1のみ)	—	—	—	—	—	—	—
日本電産サンキョー(株)	S-FLAG	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—
(株)キーエンス	SV/SV2	●※3	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—
富士電機(株)	ALPHA7	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—
ミネベアミツミ(株)	Hybrid stepping motors	—	—	—	●※1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シナノケンシ(株)	CSB-BZ	—	—	—	●※1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
オリエンタルモーター(株)	α STEP AR/AZ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
FASTECH Co.,Ltd.	Ezi-SERVO	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rockwell Automation, Inc. (Allen-Bradley)	Kinetix MP/VP/TL	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●※1	—	—	—	●	—
		(TLのみ)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(MP/VPのみ)	—	—	—	(TLのみ)	—
Beckhoff Automation GmbH	AM 30/31/80/81	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●※1	—	●※1	●	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(AM80/AM81のみ)	—	(AM30のみ)	(AM31のみ)	—	—
Siemens AG	SIMOTICS S-1FK7	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●※1	—	—	—	—	—
Delta Electronics, Inc.	ASDA-A2	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—
ANCA Motion	AMD2000	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—

※1 モータ配置：ストレートのみ対応 ※2 モータ配置：折返しのみ対応

※3 一部モータではコネクタがモータ本体よりみ出します。取付面への干渉にご注意のうえ、選定してください。

※4 適用モータ、取付形状対応表は代表例です。次ページ以降の外形寸法図に記載されている「モータ取付部・適用モータ寸法表」をご確認のうえ、取付形状を選定してください。