

3ポート3ポジションバルブ ベース配管形

VEX3 Series



エアオペレート形 パイロット電磁形

型式表示方法

エアオペレート形 **VEX3** **22** **0** - **01** **1**

パイロット電磁形 **VEX3** **22** **2** - **01** **5** **D** **1** -

操作方式

1	外部パイロット電磁形
2	内部パイロット電磁形

ボディサイズ

ボディ サイズ	管接続口径	
	ポート	1 (P), 2 (A), 3 (R)
22	無記号	サブプレートなし ^{注1)}
	01	1/8
	02	1/4
42	無記号	サブプレートなし ^{注1)}
	02	1/4
	03	3/8
	04	1/2

注1) ガasketおよび取付ボルト(2本)付
注2) ワンタッチ管継手のパッキンシール
タイプは使用できません。

※D、DOタイプのDC仕様はDC24V、DC12Vのみです。

ねじ種類

無記号	Rc
F	G
N	NPT
T	NPTF

定格電圧

1	AC100V (50/60Hz)
2	AC200V (50/60Hz)
3	AC110V (50/60Hz)
4	AC220V (50/60Hz)
5	DC24V
6	DC12V
V	DC6V
S	DC5V
R	DC3V

オプション

無記号	なし	—
N	パイロット エキゾースト (PE)用 サイレンサ	

マニュアル

無記号	ノンロック プッシュ式	グロメット/(L形/M形) プラグコネクタ	DIN形ターミナル
B	ロック式 ドライバ操作形	グロメット/ (L形/M形) プラグコネクタ	
D	プッシュターン ロック式 ドライバ操作形	DIN形 ターミナル	
E※	プッシュターン ロック式 手操作形	DIN形 ターミナル	

※外部パイロット電磁形は除く

リード線取出し方法

グロメット	L形プラグコネクタ	M形プラグコネクタ	DIN形ターミナル
G : リード線 長さ300mm	L : リード線付 (長さ300mm)	M : リード線付 (長さ300mm)	D : コネクタ付
H : リード線 長さ600mm	LN : リード線なし	LO : コネクタなし	DO : コネクタなし
CE 対応	DC	CE	CE
AC	—	—	—

ランプ・サージ電圧保護回路

リード線取出し方法がG、H、L、Mの場合

無記号	なし	DC	AC
R	サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)	●	—
U	ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)	●	—
Z	ランプ・サージ電圧保護回路付	—	●

リード線取出し方法がDの場合

無記号	なし	DC	AC
S	サージ電圧保護回路付	●	—
Z	ランプ・サージ電圧保護回路付	●	●

※DOZはありません。

※ACの場合、整流器でサージ電圧の発生を防止しているため“S”タイプはありません。