

型式表示方法

大流量タイプ
(Cv0.012)



方向制御機器

エアシリンダ

ロータリ
アクチュエータ

エアチャック

圧縮空気
清浄化機器

モジュラ
F, R

圧力制御機器

管継手 & チューブ

駆動制御機器


圧力スイッチ

ランプ・サージ電圧保護回路

無記号	ランプ・サージ電圧保護回路なし
S	サージ電圧保護回路付
Z	ランプ・サージ電圧保護回路付
R	サージ電圧保護回路付 (無極性タイプ)
U	ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性タイプ)


配管仕様

無記号: マニホールド用 P: P, R, Aポート
直接配管用




ブラケット

無記号: ブラケットなし
F: ブラケット付



配管仕様"P"のみ



3ポート

30, 31形マニホールド用

切換方式	
1	ノーマルクローズ
2	ノーマルオープン

大流量タイプ:
(Cv:0.012) 直接配管形

10-SY1

1

3

A

5

L

M3

大流量タイプ:
(Cv:0.012) ベース配管形

10-SY1


1

4

A

5

M



3ポート

サブプレート形、
S41形マニホールド用

クリーンシリーズ

大流量タイプ

定格電圧

	CE対応
5	DC24V ●
6	DC12V ●
V	DC6V ●
S	DC5V ●
R	DC3V ●


CE対応

無記号	—
Q	CE対応品

※Qを選択の場合は、CE対応の
定格電圧を選択してください。

配管口径

無記号: サブプレート M3: サブプレート付
なし



(ガスケット・ビス付)


リード線取出し方法

DC24V, 12V, 6V, 5V, 3V			
グロメット	L形プラグコネクタ	M形プラグコネクタ	
G: リード線 長さ300mm	L: リード線付 (長さ300mm)	M: リード線付 (長さ300mm)	MN: リード線 なし
H: リード線 長さ600mm	LN: リード線 なし	LO: コネクタ なし	MO: コネクタ なし


※LN, MNタイプはソケット(2ケ)付です。

手動操作


無記号: ノンロックプッシュ式




D: プッシュターンロック式
ドライバ操作形



B: ロック式ドライバ操作形



E: プッシュターンロック式
手操作形



SY1;4, SY1;4Aのみ