


製品写真(原寸大)



溶接リング

▼メーカーコード 49-68462


品番	線径	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
SSR60H	6.0mm	A50.0mm	40.000kg	1100.0kg	100.0kg	30個	SUS304	電解研磨	098002
SSR48H-40	4.8mm	A40.0mm	21.000kg	740.0kg	70.0kg	30個	SUS304	電解研磨	098019
SSR48H-35	4.8mm	A35.0mm	17.900kg	740.0kg	70.0kg	30個	SUS304	電解研磨	098026



リング

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
SSR48	4.8mm	A32.0mm	15.800kg	48.4kg	4.0kg	100個	SUS304	電解研磨	098033
SSR40	4.0mm	A25.3mm	8.000kg	30.4kg	3.0kg	100個	SUS304	電解研磨	098040
SSR32	3.2mm	A22.0mm	6.000kg	15.2kg	2.0kg	100個	SUS304	電解研磨	098057
SSR25	2.5mm	A17.0mm	2.500kg	17.4kg	2.0kg	200個	SUS304	電解研磨	098064
SSR23	2.3mm	A13.0mm	1.585kg	15.3kg	1.6kg	200個	SUS304	電解研磨	097890
SSR18	1.8mm	A13.0mm	0.990kg	5.5kg	0.7kg	200個	SUS304	電解研磨	098071
SSR16	1.6mm	A10.0mm	0.568kg	5.4kg	0.7kg	200個	SUS304	電解研磨	097906
SSR12	1.2mm	A 7.0mm	0.230kg	3.3kg	0.3kg	200個	SUS304	電解研磨	098088



◆チェーンをキーリングの切れ目を通し、リングを回しながら完全に結合します。

キーリング

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
SKR-32	2.3mm	A32.0mm	4.070kg	15.0kg	4.0kg	100個	SUS316	研磨	101115
SKR-25	2.3mm	A25.0mm	3.570kg	16.0kg	4.0kg	100個	SUS316	研磨	101122
SKR-22	2.3mm	A22.0mm	2.990kg	20.0kg	4.0kg	100個	SUS316	研磨	101139
SKR-20	2.0mm	A20.0mm	2.090kg	17.0kg	4.0kg	100個	SUS316	研磨	101146
SKR-16	2.0mm	A16.0mm	1.840kg	18.0kg	4.0kg	100個	SUS316	研磨	101153
SKR-13	2.0mm	A13.0mm	1.490kg	22.0kg	4.0kg	100個	SUS316	研磨	101160