

静電気帯電防止キャスト I (中荷重用 スチール製金具)

RoHS
標準製品

車輪径
75mm
~200mm

最大荷重
120kg
~400kg

適応温度
-40℃
~+120℃

注) 車輪のサイズ・種類により数値がそれぞれ異なります。



EUWJ-100



EUWJB-150



MCDK-150

製品記号例

EUW

制電性ウレタン車輪

J

自在旋回

B

ストッパー付

- 150

φ150

製品記号例

MCD

導電性モノマーキャスト
ナイロン車輪

K


固定

- 100

φ100

特長

- ▶ 車輪には導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。
- ▶ 自在旋回部には導電性グリスを使用。
- ▶ EUW車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用。
- ▶ 自在旋回部には軽快な動きの二層ベアリングを装備。




自在旋回部の断面図 (二層ベアリング)

用途

- ▶ 電子部品・精密測定装置の運搬
- ▶ クリーンルーム内の運搬台車
- ▶ 規格品以外の特注仕様にも対応いたします。
(HP内「特注キャストご依頼仕様書」もご活用ください。)

体積固有抵抗値比較



JIS規格に基づく (JIS B 8922-8923)

受注生産



MCDJ-200

- MCD-200車輪付キャスト
自在旋回 固定 両方
対応しています。

図面

