

LAMP 大型デザインキャスター MX-125N型 ねじ込みタイプ


最新
情報

ロック付

ロックなし


使用例

ロック付仕様はロックレバー操作により、自在車と固定車の切り替えが簡単にできるため、下記のような使い分けができます。



- A | 狭い場所でも有効に動かすことができます。
B | 一般的な組み合わせです。取手側を自在車にすると操作性が上がります。

面倒なロック操作を一つのレバーにまとめました！



旋回ロック状態

旋回+車輪ロック状態

大型ロックレバー
ロックレバーが大きく操作が簡単です。
1つのロックレバーで、旋回ロックと旋回・車輪ロックの切り換えが簡単にできます。

車輪
車輪の外周面はエラストマー製で、微振動や音を吸収し、ソフトで静かに回転します。

耐荷重 1176N

操作性を追求した、人に優しいキャスター


- 病院や研究所など、医療機器、産業機器などを頻繁に動かす環境に最適です。
- 1つのロックレバーで、旋回ロックと車輪+旋回ロックの切り換えが簡単にできます。
- ロックレバーが大きく、操作が簡単です。
- 旋回ロックにすると固定車として使えます。
- 旋回部分と車輪にベアリングが内蔵されているため、スムーズに回転します。

その他

- ロゴ、カバーおよびロックレバーの色変更が可能です。

注意

- ロック付キャスターは旋回ロック位置(下図※1参照)を合わせるため、キャスターを台車に取り付ける際に、スリットの向きを押す方向に合わせて固定してください。




旋回ロック


リアバンパー
走行時障害物に当たっても衝撃を和らげます。

選び方
ガイド重量用
キャスター
(超始動性)重量用
キャスター
(その他)医療用
キャスターケーブル
ガード単輪
キャスター双輪
キャスターアジャスター付
キャスターボール
キャスター

戸車



ロック付



ロックなし

No.	部品名	材料	仕上/色
①	本体	ポリプロピレン (PP)	ライトグレー
②	取付ねじ	鋼 (SPCC)	光沢クロメート処理 (三価)
③	車輪	ポリアミド (PA) / ポリウレタン (PUR)	ダークグレー
④	ロックレバー小	ポリアミド (PA)	ダークブルー
⑤	ロックレバー大		ライトブルー
⑥	リアバンパー	ポリウレタン (PUR)	ダークグレー

No.	部品名	材料	仕上/色
①	本体	ポリプロピレン (PP)	ライトグレー
②	取付ねじ	鋼 (SPCC)	光沢クロメート処理 (三価)
③	車輪	ポリアミド (PA) / ポリウレタン (PUR)	ダークグレー
④	リアバンパー	ポリウレタン (PUR)	

RoHS	注文コード	品番	仕様	A	耐荷重N	耐荷重kgf	質量g	¥価格	
●	200-130-055	MX-125N16S	ロック付	120.5	1176	120	1301	13,300	ヶ
●	200-130-054	MX-125N16	ロックなし	101.5			1209	10,700	ヶ

掲載内容は部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の性能・安全を保証するものではありません。

輸入品は寸法・色調・作動感のばらつきや、予告なしの仕様変更等があります(巻頭P.34もご覧ください)。

2024-07-08 時点の情報です