

ギアレレンチ フレックスショートタイプ

GEAR WRENCH, Flex Short Type

(mm)

品番	呼び	L	S	D	T ₁	T ₂	質量 (g)	メーカー希望小売価格
GRW 8FS	8	93	19.2	18.6	5.6	6.4	38	1,020
GRW 10FS	10	98	23.4	21.4	6	7	57	1,150
GRW 12FS	12	111	29.3	25.4	6.8	7.6	83	1,380
GRW 13FS	13	111	29.3	25.4	7	8.1	83	1,420
GRW 14FS	14	119	30.4	26.4	7.6	8.5	103	1,540
GRW 17FS	17	128	36.2	31	8.2	10	141	2,040
GRW 19FS	19	138	40.4	33	8.6	11	172	2,250


■用途

- 電設・配管・空調工事
- 機械設備
- 自動車修理
- 各種狭所作業現場に最適

- ギア数 72 山・送り角 5° で狭所作業に最適。
- 便利なフレックス機構。
- 本締め仕様。
- ソケット部はチタンめっき仕上。



GRW 17FS



ギアレレンチ ダブルフレックスタイプ

GEAR WRENCH, Double Flex type


(mm)

品番	六角対辺 S1 × S2	L	D1	D2	T1	T2	質量 (g)	メーカー希望小売価格
GRW 810DF	8 × 10	177	20.5	22.5	7.7	8.2	85	1,900
GRW 1012DF	10 × 12	194	22.5	28	8.2	9.4	135	2,180
GRW 1214DF	12 × 14	212	28	31	9.4	9.7	205	2,540
GRW 1317DF	13 × 17	239	28	34	9.4	10.8	235	2,900
GRW 1719DF	17 × 19	259	34	37	10.8	11.3	315	3,050

■用途

- 自動車整備
- 電設・配管・空調工事
- 機械設備
- 各種狭所作業現場に最適

- ギア数 72 山・送り角 5° で狭所作業に最適。
- ダブルフレックスタイプ (180°) です。
- 本締め仕様です。



ギアレレンチ 7丁組セット

GEAR WRENCH 7PCE-SET

(mm)

品番	セット内容	入り数 (丁)	質量 (g)	メーカー希望小売価格
GRW700	8・10・12・13・14・17・19	7	1,200	9,210
GRW700F	8・10・12・13・14・17・19	7	1,315	12,040

- 使用頻度に合わせた 7 サイズセット。
- アルミケース入り。

■用途

- 電設・配管・空調工事
- 機械設備
- 自動車修理
- 各種狭所作業現場に最適

- ギア数 72 山・送り角 5° で狭所作業に最適。
- 本締め仕様。
- ソケット部はチタンめっき仕上。

GRW700
(ストレートタイプ)GRW700F
(フレックスタイプ)