

転造オートスライドローレットホルダー AUTO SLIDING ROLL KNURLING HOLDER

- 取付け簡単
ローレット保持部の初期位置設定機構付です。
初期位置がはっきりわかるため、自動旋盤、NC 旋盤への装着も容易です。
- 正確な位置決め不要
忘すれば、オートスライド機構により自動調芯できます。調芯範囲は、初期位置に対心 ± 2.5mm です。
- きれいな仕上がり
「オートスライドローレットホルダー」は、ローレット駒保持部が上下に移動することにより、2個のローレット駒に発生する転造力の差をなくし、均一な溝深さのローレット加工を可能にしました。

KHS

国内標準ローレット駒アヤ目用

品番	W	D	H	L	加工範囲	適応ローレット駒	質量 (g)	メーカー希望小売価格
KHS	6.5	4.7	20	147	φ10~φ250	KNSRL14~50	550	22,230


KH1・2

当社規格ローレット駒アヤ目用


品番	W	D	H	L	加工範囲	適応ローレット駒	質量 (g)	メーカー希望小売価格
KH1	8	5.5	16	130	φ10~φ250	KN12CRL~FRL	410	23,040
KH2	9.6	6.3	20	147	φ10~φ250	KN30CRL~FRL	580	24,400




- 駒なし
- 駒取付用ピン付




付属工具




自動調芯機構付




- 中目 (M) 駒付



付属工具



自動調芯機構付




転造ローレットホルダー S1型・S型 ROLL KNURLING HOLDER S1-Type・S-Type

KHS1

国内標準ローレット駒平目用


品番	W	D	H	L	加工範囲	適応ローレット駒	質量 (g)	メーカー希望小売価格
KHS1	6.5	4.7	20	147	φ10~φ250	KNSF14~F50	420	8,900



NS1~3

当社規格ローレット駒平目用


品番	W	H	L	B	加工範囲	適応ローレット駒	質量 (g)	メーカー希望小売価格
NS1	8	20	130	20	φ10~φ250	KN12CF~FF	420	10,190
NS2	9.6	25	150	25		KN30CF~FF	720	11,250
NS3	32	175	25				1,060	12,270



中目・平目駒 (M)




- 駒なし
- 駒取付用ピン付



付属工具



- 中目 (M) 駒付



付属工具

- 平目の中目ローレット駒が1個セットされていて、駒の芯の高さはホルダーシャック部の高さと同じで非常に使いやすいホルダーです。