

型式表示方法

プラグイン
ノンプラグイン

VFS6 **1** **0** **0** **-** **5** **F** **Z** **-** **10** **-**

VFS6 **1** **1** **0** **-** **5** **D** **Z** **-** **10** **-**

ボディ形式
O-プラグインサブプレート
F-プラグインコンジットターミナル

リード線取だし方法
E-グロメットターミナル
D-DIN形ターミナル
D0-DIN形ターミナルコネクタなし

配管仕様
無記号 横配管

管接続口径
無記号 サブプレートなし
06 3/4
10 1

ねじの種類
無記号 Rc
N※ NPT
T※ NPTF
F※ G
※標準

CE/UKCA対応
無記号 —
Q CE/UKCA対応品

オプション
無記号 なし
Z ランプ・サージ電圧保護回路付

リード線取だし方法
E-グロメットターミナル
D-DIN形ターミナル
D0-DIN形ターミナルコネクタなし

コイル定格電圧

1	AC100V 50/60Hz
2	AC200V 50/60Hz
3※	AC110~120V 50/60Hz
4※	AC220V 50/60Hz
5	DC24V
6※	DC12V
7※	AC240V 50/60Hz

※標準
その他の定格電圧につきましては当社にご確認ください。

パイロット方式
無記号 内部パイロット
R※ 外部パイロット
※標準

ボディオプション
0 標準
1※ ダイレクトマニュアル
※標準

シンボル
2位置シングル (A)4 2(B) 5 1 3 (R1)(P)(R2)
2位置ダブル (A)4 2(B) 5 1 3 (R1)(P)(R2)

ボディ形式
1-ノンプラグインサブプレート

パイロット弁アセンブリ型式表示方法

SF4-1 F-22

コイル定格電圧

1	AC100V50/60Hz
2	AC200V50/60Hz
3※	AC110~120V50/60Hz
4※	AC220V50/60Hz
5	DC24V
6※	DC12V
7※	AC240V50/60Hz

※標準
その他の定格電圧につきましては当社にご確認ください。
※電圧交換の際はP.840をご参照ください。