

注) CE/UKCA対応品はリード線取出し方法およびランプ・サージ電圧保護回路:D/DZ/DO/DOZ, Y/YZ/YO/YOZ, F, FZのみです。



型式表示方法

プラグイン

ノンプラグイン

リード線取出し方法

F プラグイン

1 00

5 F

01

オプション

無記号 なし

Z ランプ・サージ電圧保護回路付

配管仕様 (P, A, B, EA, EBポート)

無記号 横配管

B* 裏配管

※標準

管接続口径 (P, A, Bポート)

無記号 サブプレートなし

01 1/8

02 1/4

※EA, EBポートは1/8

ねじの種類

無記号 Rc

F G

N NPT

T NPTF

シンボル

2位置シングル (A) 4 2 (B) (EA) 5 1 3 (EB) (P)

2位置ダブル (A) 4 2 (B) (EA) 5 1 3 (EB) (P)

3位置クローズドセンタ (A) 4 2 (B) (EA) 5 1 3 (EB) (P)

3位置エキゾーストセンタ (A) 4 2 (B) (EA) 5 1 3 (EB) (P)

3位置プレッシャセンタ (A) 4 2 (B) (EA) 5 1 3 (EB) (P)

パイロット方式

無記号 内部パイロット

R 外部パイロット

外部パイロットはサブプレート付のみ可能です。

コイル定格電圧

1	AC100V 50/60Hz
2	AC200V 50/60Hz
3	AC110V~120V 50/60Hz
4	AC220V 50/60Hz
5	DC24V
6	DC12V
7	AC240V 50/60Hz ^{注)}

その他の定格電圧につきましては当社にご確認ください。

注) L, M形プラグコネクタはMAX.AC220Vです。

オプション

無記号 なし

Z ランプ・サージ電圧保護回路付

S* サージ電圧保護回路付

※標準

パイロット弁手動操作の種類

無記号 ノンロックブッシュ式

A* ノンロックブッシュ式A形(突出形)

B* ロック式B形(要工具形)

C* ロック式C形(レバー形)

リード線取出し方法

G グロメット

E グロメットターミナル

T コンジットターミナル

D, Y DIN形ターミナル

DO, YO DIN形ターミナルコネクタなし

L L形プラグコネクタ

M M形プラグコネクタ

パイロット弁Ass'y型式表示方法

SF4-1 DZ -60 -

コイル定格電圧

1	AC100V 50/60Hz
2	AC200V 50/60Hz
3	AC110~120V 50/60Hz
4	AC220V 50/60Hz
5	DC24V
6	DC12V
7	AC240V 50/60Hz ^{注)}

その他の定格電圧につきましては当社にご確認ください。

注) L, M形プラグコネクタはMAX.AC220Vです。

手動操作の種類

無記号 ノンロックブッシュ式

A ノンロックブッシュ式A形(突出形)

B ロック式B形(要工具形)

C ロック式C形(レバー形)

リード線取出し方法およびランプ・サージ電圧保護回路

記号	リード線取出し方法	ランプ	サージ電圧保護回路	ボディ形式	CE/UKCA対応
F	プラグイン	—	—	プラグインタイプ	●
G	グロメット	—	—	—	—
GS	—	—	●	—	—
D	DIN形ターミナル	コネクタ付	—	—	●
DZ	—	—	●	—	●
DO	—	—	—	—	●
DOZ	—	—	●	—	●
Y	DIN形ターミナル	コネクタ付	—	—	●
YZ	—	—	●	—	●
YO	—	—	—	—	●
YOZ	—	—	●	—	●

オプション

無記号 なし

Q CE/UKCA対応品^{注)}

CE/UKCA対応

無記号 —

Q CE/UKCA対応品^{注)}

注) CE/UKCA対応品はリード線取出し方法およびランプ・サージ電圧保護回路:D/DZ/DO/DOZ, Y/YZ/YO/YOZ, Fのみです。

記号	リード線取出し方法	ランプ	サージ電圧保護回路	ボディ形式	CE/UKCA対応
T	コンジットターミナル	—	—	—	—
TZ	—	●	—	—	—
E	グロメットターミナル	—	—	—	—
EZ	—	●	—	—	—
L	L形プラグコネクタ	—	—	—	—
LZ	—	●	—	—	—
LO	L形プラグコネクタ(コネクタなし)	—	—	—	—
LOZ	—	●	—	—	—
M	M形プラグコネクタ	—	—	—	—
MZ	—	●	—	—	—
MO	M形プラグコネクタ(コネクタなし)	—	—	—	—
MOZ	—	●	—	—	—