

マルチトランス

M-E series

1台で6通りの入力電圧に対応(入力側に±10・20Vタップ)

IP2X対応

単相 複巻
マルチタップ
静電シールド
接地端子



M21-E 190・200・210・220・230・240V - 100・110・120V-E

品番	仕様			端子形状	外形寸法 (mm)			取付寸法 (mm)			取付穴 (mm)		端子ネジ (mm)	絶縁種類	重量	本体価格
	1次電圧	2次電圧	容量		W	D	H	A	B	C	E	F				
○ M21-200E	(240V)	120V	200VA	UP	108	115	116	75	73	48	6×10	4	4	E	約4.3kg	15,400
◎ M21-300E			300VA	UP	128	100	128	97	70	68	6.5×12	5	4	E	約5.0kg	19,000
◎ M21-500E	230V	110V	500VA	UP	146	120	143	110	82	76	6.5×12	5	4	E	約8.8kg	27,000
◎ M21-750E	(220V)	110V	750VA	UP	146	140	143	110	102	76	6.5×12	5	4	E	約11kg	33,000
◎ M21-1KE	(210V)	100V	1kVA	UP	146	175	143	110	127	76	6.5×12	5	4	E	約13.6kg	37,000
○ M21-1.5KE	200V	0	1.5kVA	UP	180	160	190	120	114		10×20		5	B	約19kg	55,000
◎ M21-2KE			2kVA	UP	180	180	190	120	134		10×20		5	B	約23kg	61,000
M21-3KE	(190V)	E	3kVA	UP	200	200	220	138	144		10×20		5	F	約30kg	84,000
M21-4KE	0	E	4kVA	UP	250	220	240	170	148		10×20		5	F	約40kg	115,000
M21-5KE			5kVA	UP	250	240	240	170	168		10×20		5	F	約48kg	126,000

M41-E 380・400・420・440・460・480V - 100・110・120V-E


○ M41-200E	(480V)	120V	200VA	UP	108	115	116	75	73	48	6×10	4	4	E	約4.3kg	15,400
◎ M41-300E			300VA	UP	128	100	128	97	70	68	6.5×12	5	4	E	約5.0kg	19,000
◎ M41-500E	460V	110V	500VA	UP	146	120	143	110	82	76	6.5×12	5	4	E	約8.8kg	27,000
◎ M41-750E	(440V)	110V	750VA	UP	146	140	143	110	102	76	6.5×12	5	4	E	約11kg	33,000
○ M41-1KE	(420V)	100V	1kVA	UP	146	175	143	110	127	76	6.5×12	5	4	E	約13.6kg	37,000
○ M41-1.5KE	400V	0	1.5kVA	UP	180	160	190	120	114		10×20		5	B	約19kg	55,000
◎ M41-2KE			2kVA	UP	180	180	190	120	134		10×20		5	B	約23kg	61,000
M41-3KE	(380V)	E	3kVA	UP	200	200	220	138	144		10×20		5	F	約30kg	84,000
M41-4KE	0	E	4kVA	UP	250	220	240	170	148		10×20		5	F	約40kg	115,000
M41-5KE			5kVA	UP	250	240	240	170	168		10×20		5	F	約48kg	126,000

M42-E 380・400・420・440・460・480V - 200・220・240V-E

◎ M42-200E	(480V)	240V	200VA	UP	108	115	116	75	73	48	6×10	4	4	E	約4.3kg	15,400
○ M42-300E			300VA	UP	128	100	128	97	70	68	6.5×12	5	4	E	約5.0kg	19,000
○ M42-500E	460V	220V	500VA	UP	146	120	143	110	82	76	6.5×12	5	4	E	約8.8kg	27,000
○ M42-750E	(440V)	220V	750VA	UP	146	140	143	110	102	76	6.5×12	5	4	E	約11kg	33,000
◎ M42-1KE	(420V)	200V	1kVA	UP	146	175	143	110	127	76	6.5×12	5	4	E	約13.6kg	37,000
◎ M42-1.5KE	400V	0	1.5kVA	UP	180	160	190	120	114		10×20		5	B	約19kg	55,000
M42-2KE			2kVA	UP	180	180	190	120	134		10×20		5	B	約23kg	61,000
M42-3KE	(380V)	E	3kVA	UP	200	200	220	138	144		10×20		5	F	約30kg	84,000
M42-4KE	0	E	4kVA	UP	250	220	240	170	148		10×20		5	F	約40kg	115,000
M42-5KE			5kVA	UP	250	240	240	170	168		10×20		5	F	約48kg	126,000

◎ 在庫品 ○ 非在庫品 無印 受注生産品

M21-E



M41-E (M42-E)

