



NAKANE ライブセンター

超硬付 LSA/LSPA/FPA/XPA


主軸起動の著しく速い機械、加工物の脱着回数が多い際、先端摩耗に強い超硬付

超硬付 スタンダードタイプ LSA



MT 1 2 3 4 5

振れ精度：0.003mm(T.I.R.)*1




超硬付 スタンダードタイプ LSPA オイルシール付



MT 1 2 3 4 5

振れ精度：0.003mm(T.I.R.)*1



超硬付 軽トルク防水タイプ FPA



MT 2 3 4 5

振れ精度：0.003mm(T.I.R.)*1




超硬付 強カタイプ XPA




MT 3 4 5

振れ精度：0.003mm(T.I.R.)*1



性能・寸法について
各タイプのページを
ご参照ください



■ 超硬チップ寸法表

LSA 型番	LSPA 型番	FPA 型番	XPA 型番	MT	φ	ℓ	α
LSA1	LSPA1	—	—	1	6	12	60°
LSA2	LSPA2	FPA2	—	2	8	16	
LSA3	LSPA3	FPA3	XPA3	3	10	20	
LSA4	LSPA4	FPA4			14	25	
			XPA4	4	18	35	
LSA5	LSPA5	FPA5	XPA5	5			

* 1 Total Indicator Reading の略