

VM100F Series

型式表示方法



VM1 **3** **1** F-**06**-**30** **R** **□**-**□**

ポート数

2	2ポート
3	3ポート
5	5ポート (セレクト3位置のみ)

配管方向と押棒高さ

0	横配管	長(基本形のみ)
1	横配管	短
2	下配管	長(基本形のみ)
3	下配管	短

ワンタッチ
管継手付

ミリサイズ

23	φ3.2
04	φ4
06	φ6

適用チューブ外径
インチサイズ

01	φ1/8"
03	φ5/32"
07	φ1/4"

注) 適用チューブ外径の選定は型式(P.1391)でご確認ください。またミリサイズ-インチサイズの外観識別はリリースブッシュの色で識別します。
ミリサイズ：ライトグレー
インチサイズ：オレンジ

表示灯追記号

無記号	なし
Z	ミニチュア表示灯付

注) 下配管タイプのみ適用

アクチュエータの種類*

00	基本形
01	ローラレバー
02	一方向作動ローラレバー
05	ストレートプランジャ
06	ローラプランジャ
07	クロスローラプランジャ
08	フリップトグル
30	押ボタン(キノコ頭)
32	押ボタン(平長頭)
33	押ボタン(平頭)
34	セレクトタ(2位置)
36	キーセレクトタ(2位置)
35	セレクトタ(3位置)

ブラケットオプション

無記号	なし
B	ブラケット付(同梱)

注) 横配管のみとなります。ただし、セレクトタ(3位置)、プランジャ(ストレート、ローラ、クロスローラ)、フリップトグルタイプは取付けできません。パネルマウントでの取付けのみとなります。詳細はP.1404をご参照ください。

アクチュエータ追記号*


S	ローラ材質、硬化鋼	
R	赤	押ボタン セレクトタの色
B	黒	
G	緑	
Y	黄	

※アクチュエータの種類と追記号の組合せはP.1391型式表をご参照ください。


構造図

横配管

復帰時




作動時




下配管

復帰時



作動時



構成部品

番号	名称	材質	備考
1	弁本体	PBT	
2	バルブシートA	PBT	
3	バルブシートB	PBT	
4	バルブシートC	PBT	
5	押棒	POM	白 3ポート グレー 2ポート
6	Oリング	NBR	
7	Oリング	NBR	

番号	名称	材質	備考
8	Oリング	NBR	
9	弁	NBR	
10	スプリング	ステンレス	
11	バックシム	NBR	
12	カセット	—	
13	スペーサ	鋼帯	
14	プラグ	黄銅	無電解ニッケルめっき