



KA-1140-W-1-1



KA-1140-W-3-1

キーNo.300
Key

使用方法 Application method



裏面のトリガーを握って
回す。
Rear Grip the trigger
and Turn it.

特徴 Feature

- トリガーを握って回転させる安全機構です。
- 鍵は360°回転で施錠時のみ抜きできます。
- ステンレス製で耐食性に優れています。
- 塩害対策(SUS304+コーティング)
- 錠前は高級ピンタンプラー錠を採用
- 左右兼用型
- Trigger gripping and turning safety mechanism.
- The key may be inserted and removed when the lock is engaged at an angle of 360°.
- Corrosion-resistant stainless steel is used.
- Saltwater-resistance (SUS304 plus coating)
- Lock is a high-grade pin tumbler type.
- For both left-hand and right-hand use.

仕様

- 材質: ステンレス鋼鋳物(SUS304)
- 表面仕上: メラミン樹脂焼付塗装 (メタリックシルバー)
- 鍵番号: 300
- 付属品: 大ナット・ビスセット・キー2本
- 用途: 高速道路制御盤・屋外用機器・振動機器
- 納期: 標準品・・・納期お問合せください
- 備考: ダブルOリングの完全防水タイプも製作します。
- 他のキーNo.も製作します。
- SUS316も製作します。
- 鍵なしも製作します。
- 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨めします。

Speci-
fications







- Material: Cast stainless steel (SUS304)
- Finish: Melamine resin baked (metallic silver)
- Key No.: 300
- Accessories: Large nut, screws, two keys

Specific-
use

- Highway control boards, outdoor equipment and vibration equipment

Remarks

- It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions止め金
Stopper plate

止め金は630～635ページの□10穴の中からお選びください。
Select the stopper plate with 10-hole on page 630 to 635.

商品番号 Product No.	RoHS 10	備考 Remarks	L1	L2	最大適用板厚 Max. applicable panel thickness	製品質量(g) Mass	コード Code	単価	量販価格	
									数量	単価
KA-1140-W-1-1		鍵付き With lock	152	120	9.8	723	01300			
KA-1140-W-2-1		鍵付き With lock	120	88	8.8	682	01301			
KA-1140-W-3-1		鍵付き With lock	102	70		673	01302			

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。