


AC-1025-S
ステンレス製AC-25-S
鉄製28mmストローク用止め金
STOPPER PLATES


60°回転でストローク28mm

止め金ナイロンコーティングのご案内
Stopper plate Nylon coating information

オプションで筐体へ傷つけずすべりの良い樹脂コーティング(ポリアミド11)ができます。

作動図

Operation drawings



特徴 Feature

- ハンドルの回転角度60°でロッド棒のストロークが28mm得られます。
- Stroke of rod is 28mm when the handle turning angle is 60°.

[AC-1025-S]

- 仕様 ● 材質: ステンレス鋼板(SUS304)
- 表面仕上: バレル研磨
- 用途 ● キュービクル・配分電盤・制御盤
- 納期 ● 標準在庫品

[AC-25-S]

- 仕様 ● 材質: 冷間圧延鋼板(SPCC)
- 表面仕上: 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
- 納期 ● 標準在庫品
- 備考 ● AC-1025-S-0は中止品になりました。

[AC-1025-S]

- Specifications ● Material: Stainless steel plate (SUS304)
- Finish: Barrel polishing
- Specific use ● Cubicles, power/distribution and control boards

[AC-25-S]

- Specifications ● Material: Cold rolled steel (SPCC)
- Finish: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)
- Remarks ● Products AC-1025-S-0 is no longer manufactured.

商品番号 Product No.		RoHS 10		L	W	板厚 Thickness		製品質量(g) Mass	コード Code		単価		量販価格			
SUS	SPCC	SUS	SPCC			SUS	SPCC		SUS	SPCC	SUS	SPCC	SUS		SPCC	
	AC-25-S-0				12			80		21546						
AC-1025-S-1	AC-25-S-1		●	100	10			80	01553	21547						
AC-1025-S-2	AC-25-S-2		●		8	3	3.2	80	01554	21548						
AC-1025-S-11	AC-25-S-11		●	80	10			68	01576	01678						
AC-1025-S-12	AC-25-S-12		●		8			68	01577	01679						

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※表中の 〇 は中止予定品です。 The gray shading on the chart indicates items scheduled to be discontinued.


※大量のご注文は更にお安くなります。

AC-1025-1~3
ステンレス製


止め金

STOPPER PLATES

[AC-1025-1]




[AC-1025-2]



- 仕様 ● 材質: 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
- 表面仕上: バレル研磨
- 納期 ● 標準在庫品
- 備考 ● オプションで筐体へ傷つけずすべりの良い樹脂コーティング(ポリアミド12)ができます。
- AC-2025は中止品になりました。

- Specifications ● Material: Cold rolled stainless steel plate (SUS304)
- Finish: Barrel polishing
- Remarks ● Products AC-2025 is no longer manufactured.

[AC-1025-3]

※AC-25-3とは形状が異なります。
Differs in shape to the AC-25-3.

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量(g) Mass	コード Code	単価	量販価格	
					数量	単価
AC-1025-1	●	107	20800			
AC-1025-2	●	73	20801			
AC-1025-3	●	24	20802			

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。

ハンドル・取手・つまみ・周辺機器

クレモン

ローラー
締め特設密閉
ハンドルフリーザー
密閉平面
スイング平面
ハンドルポップ
ハンドルリフト
ハンドルアジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドルL型
ハンドルT型
ハンドル丸型
小型

押ボタン

取手

つまみ

STOPPERS/RODS

止め金
ロッド棒ジョイント
リンク

ワイヤ

23.01

TAKIGEN
総合 26

633