

# ZK2□A Series



単体 エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能付き

型式別ポート配置図(回路図を含む)はP.25、  
外形寸法図はP.38をご参照ください。

## 型式表示方法

ZK2 **A** **12** **K** **5** **K** **W** **A** - **08** - **□**

1      2      3      4      5      6      7      8

### ① ボディ／排気形式

| 記号       | ボディ | 排気方法       |
|----------|-----|------------|
| <b>A</b> | 単体  | サイレンサ排気注1) |
| <b>B</b> |     | ポート排気      |
| <b>G</b> |     | 高消音サイレンサ排気 |

注1) ②が「12・15」の場合、排気口付

### ② ノズル呼び径

| 記号        | ノズル呼び径 |
|-----------|--------|
| <b>07</b> | φ0.7   |
| <b>10</b> | φ1.0   |
| <b>12</b> | φ1.2   |
| <b>15</b> | φ1.5   |

注2) ノズル径ごとの標準供給圧力は  
P.18をご参照ください。

### ③ 供給弁・破壊弁組合せ

| 記号       | 供給弁  | 破壊弁  |
|----------|------|------|
| <b>K</b> | N.C. | N.C. |

### ④ 定格電圧(供給弁・破壊弁)

| 記号       | 電圧    |
|----------|-------|
| <b>5</b> | DC24V |
| <b>6</b> | DC12V |

### ⑤ 省エネ機能付真空用圧力スイッチ

| 記号       | 圧力範囲<br>[kPa] | 仕様  |     |            |
|----------|---------------|-----|-----|------------|
|          |               | NPN | PNP | 単位切換機能付注3) |
| <b>K</b> | -100~100      | ●   | —   | ●          |
| <b>Q</b> |               | ●   | —   | なし(SI単位固定) |
| <b>R</b> |               | —   | ●   | ●          |
| <b>S</b> |               | —   | ●   | なし(SI単位固定) |

注3) 単位切換機能付は新計量法により日本国内では使用できません。  
単位切換機能がない仕様はkPa固定。

### ⑥ コネクタ仕様

| 記号        | 省エネ機能付<br>真空用圧力スイッチ用<br>2m(コネクタ付リード線) |
|-----------|---------------------------------------|
| <b>W</b>  | ●                                     |
| <b>L3</b> | なし                                    |

### ⑦ 真空(V)ポート

| 記号        | 真空(V)ポート |
|-----------|----------|
| <b>06</b> | φ6       |
| <b>08</b> | φ8       |
| <b>07</b> | φ1/4"    |
| <b>09</b> | φ5/16"   |

### ⑧ オプション注4) (機能・用途の詳細はP.42をご参照ください。)

| 記号       | 内容                            | 備考                     |
|----------|-------------------------------|------------------------|
| 無記号      | オプションなし                       | —                      |
| <b>B</b> | 単体取付用<br>ブラケット<br>(ボルト・ナット)同梱 | —                      |
| <b>D</b> | 個別破壊圧力供給<br>(PD)ポート付(M3)注5)   | —                      |
| <b>E</b> | ドライバ操作型<br>ロングロックナット          | 複数選択が可能な<br>組合せは「JK」のみ |
| <b>J</b> | 丸型ロックナット                      |                        |
| <b>K</b> | ドライバ操作型<br>破壊流量調整<br>ニードル     |                        |

注4) オプションを複数選択される場合、記号はアルファベット順に表記してください。(例-BJ)

注5) 外径φ6.2以下のワンタッチ管継手、パーブ継手で配管可能。(推奨:M-3AU-4)