


C-1244

ステンレス製

ファスナー・ラッチ錠・キャッチ
錠前装置・周辺機器

C-1244-1

C-1244-3



※本図は締代0mmの場合です。
※Drawings show the tightening margin of 0mm.

商品番号 Product No.	RoHS 10	(L1)	L2	L3	W1	W2	W3	H	t1	t2	(P1)	P2	M	製品質量(g) Mass	コード Code	単価	量販価格 数量 単価
C-1244-1	●	70	6	18	23	23	13	11	2	2	30	24	M4	54	21209		
C-1244-2	●	52	4.5	14	18.5	18	11	8.5	1.5	1.5	23.5	17.5	M3	25	21210		
C-1244-3	●	34	3.5	9.5	13	13.5	8	6	0.9	1	15	11.5	M2.5	6	20961		

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

スプリングキャッチ
SPRING CATCHES

特徴 Feature

- スプリング内蔵
- ステンレス製で耐食性に優れています。
- Spring is built in.
- Corrosion-resistant stainless steel is used.

仕様	● 材質: 冷間圧延ステンレス鋼板 (SUS304)
用途	● 表面仕上: パレル研磨
納期	● ステンレスボックス・環境機器・船舶
備考	● 標準在庫品
	● 従来のC-1244はC-1244-3に変わりました。

Speci- fications	● Material: Cold rolled stainless steel plate (SUS304)
Specific use	● Finish: Barrel polishing
Remarks	● Stainless boxes, environment equipment and ships
	● Previous C-1244 has changed to C-1244-3.

商品番号 Product No.	参考引張荷重 N Tensile load			
	締代(mm) Tightening margin			
	1	2	3	4
C-1244-1	44	59	74	88
C-1244-2	34	54	69	
C-1244-3	34	49		

※締代は表記の範囲内で、ご使用ください。
※Use tightening margins within the ranges given.

ファスナー

ラッチ錠

ドア

キャッチ

スナッチ

ロック

コントロール

センター

パイプ

関連金具

グレーチング

ロック

工業用

錠前

電磁波

対策

パッキン

窓枠・カード

ホルダー

ゴム脚・

グロメット

周辺機器

(C)

充電器用

金具

フリーザー

金具

ラッシング

システム

C-1145


ステンレス製

C-145

鉄製



C-1145-1



※本図は締代0mmの場合です。
※Drawings show the tightening margin of 0mm.

商品番号 Product No.	RoHS 10	備考 Remarks	L1	L2	L3	(L4)	W1	W2	W3	H1	H2	t1	t2	P1	P2	φD	φd	※引張荷重 N Tensile load	製品質量(g) Mass	コード Code	単価	量販価格 数量 単価
C-1145-1	●	SUS	61	23	22	61	23	37	39	16	11	2	2	14	25	3	5.2	39	65	20848		
C-1145-2	●		41	19	16	44.5	16	24	31	13	8.5	1.5	1.5		16	2	3.2		26	20849		
C-145-1	●	SPCC	61	24	22	63	22	37	40	16	11	3.2	2	14	25	3	5.2		78	20432		
C-145-2	●		40	19	16	46	16	23	32	12	8	2	1.6		16	2	3.2		26	20433		

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※引張荷重は締代0.5mmのときを示します。
※Tensile load is based on the tightening margin of 0.5mm.

※大量のご注文は更にお安くなります。

スプリングパチン錠
SNAP FASTENERS

特徴 Feature

- ばねが強力で振動機器に最適
- ステンレス製で耐食性に優れています。(C-1145)
- Suitable for vibration equipment because a powerful spring is built in.
- Corrosion-resistant stainless steel is used. (C-1145)

仕様

仕様	● 材質: 冷間圧延ステンレス鋼板 (SUS304)
[C-1145]	● 表面仕上: 光沢パレル研磨
仕様	● 材質: 冷間圧延鋼板 (SPCC)
[C-145]	● 表面仕上: 亜鉛めっきクロメート処理 (MFZn-C)
用途	● 車両関係のボンネット・バッテリーケース・工具箱
納期	● 標準在庫品

Specifications

Speci- fications	● Material: Cold rolled stainless steel plate (SUS304)
[C-1145]	● Finish: Gloss barrel polishing
Speci- fications	● Material: Cold rolled steel plate (SPCC)
[C-145]	● Finish: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)
Specific use	● Bonnets, battery cases and tool boxes