

アジャスター付キャスター

K-100AF

鉄製

K-600AF

鉄製

アジャスターフット付自在キャスター
SWIVEL CASTERS WITH ADJUSTER FEETアジャスターフット付固定キャスター
RIGID CASTERS WITH ADJUSTER FEET

特徴 Feature

- 移動用のキャスターと固定用のアジャスターフットが一体化

- Caster for movement is integrated with adjuster foot for fixing.

仕様	材質: 本体/冷間圧延鋼板 (SPCC) 車輪/合成ゴム (R) ナイロン (N)
	表面仕上: 亜鉛めっき黒色クロメート処理 (MFZn-C)
用途	OA機器・計測機器
納期	標準品・・・納期お問合せください

Specifications	Material: Main body: Cold rolled steel plate (SPCC) Wheel: Synthetic rubber (R), nylon (N)
	Finish: Zinc plating black chromate treatment (MFZn-C)
Specific use	OA and measuring equipment






K-100AF-63-R



K-600AF-63-R

[K-100AF]

[K-600AF]



商品番号 Product No.	備考 Remarks	RoHS 10	φD	H ₁	H ₂	L ₁ ×W ₁	P×P	L ₂	L ₃	W ₂	φd	旋回半径 Stewing radius	キャスター 許容荷重kN Caster allowable load	アジャスター 許容荷重kN Adjuster allowable load	製品質量(g) Mass	コード Code	単価	量販価格	
																		数量	単価
K-100AF-50-R	合成ゴム車輪 Synthetic rubber-used wheel	●	50	65	10	78×78	64×64	19	27.5	20	6.5	46	0.49	1.76	370	30764			
K-100AF-63-R	合成ゴム車輪 Synthetic rubber-used wheel	●	63	81	15	92×92	75×75	27	34	21	8.5	59	0.58	1.76	600	30765			
K-100AF-50-N	ナイロン車輪 Nylon-used wheel	●	50	65	10	78×78	64×64	19	27.5	22	6.5	46	0.78	1.76	340	30766			
K-100AF-63-N	ナイロン車輪 Nylon-used wheel	●	63	81	15	92×92	75×75	27	34	25	8.5	59	1.27	1.76	550	30767			

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

商品番号 Product No.	備考 Remarks	RoHS 10	φD	H ₁	H ₂	L ₁ ×W ₁	P ₁ ×P ₂	L ₂	W ₂	t	φd	キャスター 許容荷重kN Caster allowable load	アジャスター 許容荷重kN Adjuster allowable load	製品質量(g) Mass	コード Code	単価	量販価格	
																	数量	単価
K-600AF-50-R	合成ゴム車輪 Synthetic rubber-used wheel	●	50	65	10	99×54	85×40	46	20	2	6.5	0.49	1.76	300	31008			
K-600AF-63-R	合成ゴム車輪 Synthetic rubber-used wheel	●	63	81	15	112×64	96×48	52	21	2.3	8.5	0.58	1.76	440	31009			
K-600AF-50-N	ナイロン車輪 Nylon-used wheel	●	50	65	10	99×54	85×40	46	22	2	6.5	0.78	1.76	270	31010			
K-600AF-63-N	ナイロン車輪 Nylon-used wheel	●	63	81	15	112×64	96×48	52	25	2.3	8.5	1.27	1.76	380	31011			

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。