


●スタンダード・回転レス

スタンダード

- 10S-1 : 複動形片ロッド
- 10S-1D : 複動形両ロッド
- 10S-1SR : 単動形スプリングリターン
- 10S-1SH : 単動形スプリングブッシュ

回転レス

- 10S-1G : 複動形片ロッド
- 10S-1GD : 複動形両ロッド



- T 1山先端金具 (T先)
- S 1山先端金具・球面軸受付 (S先)
- Y 2山先端金具 (Y先)
- F Fジョイント (F先)

注) 先端金具はおねじ仕様
用です。

- 無記入) おねじ仕様
-) おねじ仕様
- T) おねじ仕様

シリンダストローク(mm)

クッションパッド付

シリンダ内径(mm)

φ12、φ16、φ20、φ25、φ32、φ40、φ50、
φ63、φ80、φ100、φ125

注) ●支持形式SD (基本形) にはタップ加工がされてい
ませんので、支持金具は取付られません。
支持金具付の本体のみを手配される場合は、ST (両面
タップ付) になります。
但し、ST (両面タップ付) の下表のストロークはLA金具、
LB金具は取付できません。LA、LBを手配してください。

内径	ストローク
φ63	10
φ80	10、15、20、25
φ100	10、15
φ125	10、15、20、25、30

- 支持形式LA・LB・FA・FB・CA・CB形は、内径φ40
～φ125になります。
- 支持形式FA形のシリンダ本体ST形 (両面タップ付) を
手配される場合は、WF寸法を下記の寸法に変更して
ください。

めねじ	φ40～φ63	13.5
	φ80～φ125	21.5
おねじ	φ40～φ63	15
	φ80～φ125	21.5

★ 発注要領

1. 次の場合は、準標準として製作いたします。


- ロッド先端部の変更
(寸法記号: WF・A・KK)

支持形式


SD 基本形



LA 軸直角方向フート形




LB 軸方向フート形




ST 基本形/両面タップ付




FA ロッド側フランジ形



FB ヘッド側フランジ形



CA アイ形



CB クレビス形

