


軸方向フート形／CG1LN



エアクッション付



ジャバラ付



ø80、ø100の場合

(mm)

チューブ内径	ストローク範囲 標準	ストローク範囲 ロングストローク	Rc、NPTポートの場合 GA	GB	P	Gポートの場合 GA	GB	P	A	AL	B	B1	C	D	H	H1	I	J	K	KA	LC	LD	LH	LS	LT	LX	LZ	M	MM
20	~200	201~1500	12	10(12)	1/8	12	10(12)	M5×0.8	18	15.5	34	13	14	8	35	5	26	M4×0.7	5	6	4	6	20	45(53)	3	32	44	3	M8×1.25
25	~300	301~1500	12	10(12)	1/8	12.5	10(12.5)	M5×0.8	22	19.5	38.5	17	16.5	10	40	6	31	M5×0.8	5.5	8	4	6	22	45(53)	3	36	49	3.5	M10×1.25
32	~300	301~1500	12	10(12)	1/8	10.5	10(10.5)	1/8	22	19.5	45	17	20	12	40	6	38	M5×0.8	5.5	10	4	7	25	45(53)	3	44	58	3.5	M10×1.25
40	~300	301~1500	13	10(13)	1/8	13	10(10)	1/8	30	27	54.5	19	26	16	50	8	47	M6×1	6	14	4	7	30	51(60)	3	54	71	4	M14×1.5
50	~300	301~1500	14	12(14)	1/4	14	12(14)	1/4	35	32	70.5	27	32	20	58	11	58	M8×1.25	7	18	5	10	40	55(67)	4.5	66	86	5	M18×1.5
63	~300	301~1500	14	12(14)	1/4	14	12(14)	1/4	35	32	82.5	27	38	20	58	11	72	M10×1.5	7	18	5	12	45	55(67)	4.5	82	106	5	M18×1.5
80	~300	301~1500	20	16(20)	3/8	17.5	16(17.5)	3/8	40	37	101	32	50	25	71	13	89	M10×1.5	10	22	6	11	55	60(74)	4.5	100	125	5	M22×1.5
100	~300	301~1500	20	16(20)	1/2	17.5	16(17.5)	1/2	40	37	121	41	60	30	71	16	110	M12×1.75	10	26	6	14	65	60(74)	6	120	150	7	M26×1.5

(mm)

チューブ内径	NA	S	W	X	Y	Z	ZZ
20	24	69(77)	10	15	7	47	110 (118)
25	29	69(77)	10	15	7	52	115.5(123.5)
32	35.5	71(79)	10	16	8	53	117.5(125.5)
40	44	78(87)	10	16.5	8.5	63.5	135 (144)
50	55	90(102)	17.5	22	11	75.5	157.5(169.5)
63	69	90(102)	17.5	22	13	75.5	157.5(169.5)
80	86	108(122)	20	28.5	14	95	188.5(202.5)
100	106	108(122)	20	30	16	95	192 (206)

エアクッション付

(mm)

チューブ内径	Rc、NPTポートの場合 GA	GB	P	WA	WB	Wθ	WH
20	12	10(12)	M5×0.8	16	15(16)	25°	1.5
25	12.5	10(12.5)	M5×0.8	16	14.5(16)	25°	1.5
32	12	10(12)	1/8	16	14(16)	25°	1.5
40	13	10(13)	1/8	17	15(17)	20°	1.5
50	14	12(14)	1/4	18	16(18)	20°	3
63	14	12(14)	1/4	18	17(18)	20°	3
80	20	16(20)	3/8	24	20(24)	20°	4
100	20	16(20)	1/2	24	20(24)	20°	4

ジャバラ付

(mm)

チューブ内径	e	f	h	IJ	JH (参考値)	JW (参考値)	ℓ	Z	ZZ
20	30	18	55	27	15.5	10.5	1/4ストローク	67	130 (138)
25	30	19	62	32	16.5	10.5		74	137.5(145.5)
32	35	19	62	38	18.5	10.5		75	139.5(147.5)
40	35	19	70	48	21.5	10.5		83.5	155 (164)
50	40	19	78	59	24	10.5		95.5	177.5(189.5)
63	40	20	78	72	24	10.5		95.5	177.5(189.5)
80	52	10	80	59	—	—		104	197.5(211.5)
100	62	7	80	71	—	—		104	201 (215)

※ロッド先端めねじの場合、ピストンロッドが引込み側ストロークエンドにてピストンロッドのスパナがけ(K/KA)が金具内に潜り込むため、ピストンロッドを引き出した状態で、スパナがけを工具で固定しロッド先端にワーク等を取付けてください。
※ロッド先端めねじ形につきましては基本形をご参照ください。
注)( )内寸法は、ロングストロークの場合。

※ジャバラ付の最少ストロークは、20mmとなります。