

## ロッド側トラニオン形／CG1UN





※トラニオン用ピン、平座金、六角穴付ボルトから構成されています。

### エアクッション付




### ジャバラ付




(mm)

| チューブ内径 | ストローク範囲 | | Rc、NPTポートの場合 | | | Gポートの場合 | | | A | AL | B1 | D | E | F | H | H1 | I | K | KA | MM | NA | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 標準 | ロングストローク | GA | GB | P | GA | GB | P | | | | | | | | | | | | | | |
| **20** | ~200 | 201~1500 | 12 | 10(12) | 1/8 | 12 | 10(12) | M5×0.8 | 18 | 15.5 | 13 | 8 | 12 | 2 | 35 | 5 | 26 | 5 | 6 | M8×1.25 | 24 | 69(77) |
| **25** | ~300 | 301~1500 | 12 | 10(12) | 1/8 | 12.5 | 10(12.5) | M5×0.8 | 22 | 19.5 | 17 | 10 | 14 | 2 | 40 | 6 | 31 | 5.5 | 8 | M10×1.25 | 29 | 69(77) |
| **32** | ~300 | 301~1500 | 12 | 10(12) | 1/8 | 10.5 | 10(10.5) | 1/8 | 22 | 19.5 | 17 | 12 | 18 | 2 | 40 | 6 | 38 | 5.5 | 10 | M10×1.25 | 35.5 | 71(79) |
| **40** | ~300 | 301~1500 | 13 | 10(13) | 1/8 | 13 | 10(10) | 1/8 | 30 | 27 | 19 | 16 | 25 | 2 | 50 | 8 | 47 | 6 | 14 | M14×1.5 | 44 | 78(87) |
| **50** | ~300 | 301~1500 | 14 | 12(14) | 1/4 | 14 | 12(14) | 1/4 | 35 | 32 | 27 | 20 | 30 | 2 | 58 | 11 | 58 | 7 | 18 | M18×1.5 | 55 | 90(102) |
| **63** | ~300 | 301~1500 | 14 | 12(14) | 1/4 | 14 | 12(14) | 1/4 | 35 | 32 | 27 | 20 | 32 | 2 | 58 | 11 | 72 | 7 | 18 | M18×1.5 | 69 | 90(102) |

(mm)

| チューブ内径 | TA | TDe8 | TR | TZ | Z | ZZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **20** | 11 | $8^{-0.025}_{-0.047}$ | 39 | 47.6 | 46 | 106(114) |
| **25** | 11 | $10^{-0.025}_{-0.047}$ | 43 | 53 | 51 | 111(119) |
| **32** | 11 | $12^{-0.032}_{-0.059}$ | 54.5 | 67.7 | 51 | 113(121) |
| **40** | 12 | $14^{-0.032}_{-0.059}$ | 65.5 | 78.7 | 62 | 130(139) |
| **50** | 13 | $16^{-0.032}_{-0.059}$ | 80 | 98.6 | 71 | 150(162) |
| **63** | 13 | $18^{-0.032}_{-0.059}$ | 98 | 119.2 | 71 | 150(162) |

※ロッド先端めねじ形につきましては基本形をご参照ください。
注）（ ）内寸法は、ロングストロークの場合。

### エアクッション付

(mm)

| チューブ内径 | Rc、NPTポートの場合 | | | WA | WB | Wθ | WH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | GA | GB | P | | | | |
| **20** | 12 | 10(12) | M5×0.8 | 16 | 15(16) | 25° | 1.5 |
| **25** | 12.5 | 10(12.5) | M5×0.8 | 16 | 14.5(16) | 25° | 1.5 |
| **32** | 12 | 10(12) | 1/8 | 16 | 14(16) | 25° | 1.5 |
| **40** | 13 | 10(13) | 1/8 | 17 | 15(17) | 20° | 1.5 |
| **50** | 14 | 12(14) | 1/4 | 18 | 16(18) | 20° | 3 |
| **63** | 14 | 12(14) | 1/4 | 18 | 17(18) | 20° | 3 |

### ジャバラ付

(mm)

| チューブ内径 | e | f | h | IJ | JH (参考値) | JW (参考値) | ℓ | Z | ZZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **20** | 30 | 18 | 55 | 27 | 15.5 | 10.5 | 1/4ストローク | 66 | 126(134) |
| **25** | 30 | 19 | 62 | 32 | 16.5 | 10.5 | | 73 | 133(141) |
| **32** | 35 | 19 | 62 | 38 | 18.5 | 10.5 | | 73 | 135(143) |
| **40** | 35 | 19 | 70 | 48 | 21.5 | 10.5 | | 82 | 150(159) |
| **50** | 40 | 19 | 78 | 59 | 24 | 10.5 | | 91 | 170(182) |
| **63** | 40 | 20 | 78 | 72 | 24 | 10.5 | | 91 | 170(182) |

※ジャバラ付の最少ストロークは、20mmとなります。