

Kシリーズ(分電盤協約形サイズ)配線用遮断器

A

バルブ
ブレーカ
安全
ブレーカ

安全
ブレーカ

ボック
ブレーカ

単
相
分
電
盤

太陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム

電
気
温
水
給
付

ミ
ニ
フ
ロ
レ
ー
ル

K
シ
リ
ー
ズ

フ
レ
ー
ム
シ
リ
ー
ズ

耐
熱
形
耐
火
形

ス
テ
ー
ス
シ
リ
ー
ズ

外
形
寸
法
図
書

補
修
用
品

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF) 型式	3P・3E・30AF M-33KC				2P・2E・30AF B-32KC				3P・3E・30AF B-33KC			
定格使用電圧U _e AC	200V				100-100/200-200V				100-200V			
DC	—				— 125V				—			
定格インパルス耐電圧U _{imp}	6kV				6kV				6kV			
定格電流	1.3A (0.2kW)	3A	6A	10A	3A	5A	10A	15A	15A	20A	30A	50A
ご注文品番	M33KC013	M33KC026	M33KC030	M33KC042	M33KC0100	M33KC0150	M33KC0160	M33KC0200	M33KC0250	M33KC0300	M33KC0320	M33KC0330
()内AC200V時の 適用モーター容量(kW)を表す	0.2	0.4	0.6	0.75	0.2	0.4	0.6	0.75	0.2	0.4	0.6	0.75
接続方式	表面形				表面形				表面形			
標準価格(円)	4,020				3,150				4,020			
外観及び外形寸法(mm)	モータ保護兼用											
	A 98(112) B 75 C 60 D 79				A 98(112) B 75 C 60 D 79				A 98(112) B 75 C 60 D 79			
定格電圧	100V				5/2				5/2			
AC	100/200V				5/2				—			
JIS C 8201-2-1	200V				5/2				5/2			
Ann2 (Icu/Ics)	415V				—				—			
DC	125V				—				—			
250V	—				0.7/—				—			
表面端子仕様	線押え方式(圧着端子使用可能)				線押え方式(圧着端子使用可能)				線押え方式(圧着端子使用可能)			
接続可能最大電線(mm ²)	22				22				22			
取付	—				—				—			
接続方式	SD				—				—			
埋込形	FP				—				—			
補助スイッチ	AX				●				③(カセット式)			
警報スイッチ	AL				⑤				⑤			
電圧引外し装置	SHT				●				●			
不足電圧引外し装置	UVT				—				—			
端子台	TB				可能(縦形)				可能(縦形)			
トリップボタン	TRB				有				有			
キャップ LC	別売(RC-KA)				別売(RC-KA)				別売(RC-KA)			
ハンドルロック	HL				別売(RC-KAH)				別売(RC-KAH)			
外部操作ハンドル	HA				—				—			
機械的インターロック	MIW				—				—			
バリア	BA				—				—			
端子カバー	TMC				付属				付属			
裏面形	BTC				—				—			
逆接続	可能				可能				可能			
適合JIS規格	JIS C 8201-2-1 Ann2				JIS C 8201-2-1 Ann2				JIS C 8201-2-1 Ann2			
過電流引外し方式	完全電磁				完全電磁 熱動電磁				熱動電磁			
質量(kg)	0.42				0.26				0.31			
一梱入数	10				10				10			
特性、寸法図記載ページ	A-66				A-66				A-66			


■100/200Vは単相3線式を表します。

■付属装置価格は「付属装置」の項を参照。C-6ページ

■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。C-25ページ

■IECレール用取付部品(Kシリーズ対応)
(オプション)

主要寸法を分電盤協約寸法に
合わせましたので分電盤の
標準化がはかれます。



(1セット)	
型式	UIEC001
ご注文品番	UIEC001
期別区分	①
標準価格(円)	50