

発泡ホース

発泡倍率を今までの2倍に変更、断熱能力向上、耐結露性能アップ。




軟質ポリ塩化ビニール製品

- 用途** 印刷機、成形機の冷却水用(結露防止)
- 特長** 発泡材使用で、ホースの表面に水滴が付きにくい。
- 流体** 水

規格 使用温度範囲 -5℃～+60℃

呼称	内径 (mm)	外径 (mm)	定尺 (m)	最高使用圧力 MPa at20℃	最小曲半径 (mm)	定尺重量 (kg)
FB-12	12.0	24.0	50	1.0	48	14
FB-15	15.0	29.0	50	0.8	60	20
FB-19	19.0	32.0	50	0.7	76	23



スーパーエアホース

ゴムホースに比べ軽く抜群の作業性。直射日光に強く、ひび割れ現象を抑えます。




軟質ポリ塩化ビニール製品

- 用途** コンプレッサー・自動車整備・板金塗装・採石・エア配管など
- 特長** ゴムホースに比べ軽く抜群の作業性。
- 流体** 空気

規格 使用温度範囲 -5℃～+60℃

呼称	内径 (mm)	外径 (mm)	定尺 (m)	最高使用圧力 MPa at20℃	最小曲半径 (mm)	定尺重量 (kg)	色調
SA-6	6.5	13.0	100	1.0	32.5	12	● -
SA-7	7.0	13.5	100	1.0	35	12.5	● -
SA-8	8.0	15.0	100	1.0	40	15	● ●
SA-9	9.5	16.5	100	1.0	47.5	17	● ●
SA-12	13.0	21.5	100	1.0	65	28	● ●
SA-19	19.0	27.5	100	1.0	95	39	- ●
SA-25	25.0	34.5	100	1.0	125	55	- ●



スーパーウォーターホース

船舶・ガソリンスタンド・工場内・農業・ゴルフ場などの洗浄、散水に最適です。



軟質ポリ塩化ビニール製品

- 用途** 船舶・工場・農業・ゴルフ場、土木現場などの洗浄、散水
- 特長** ゴムホースに比べ軽く抜群の作業性。
- 流体** 水

規格 使用温度範囲 -5℃～+60℃

呼称	内径 (mm)	外径 (mm)	定尺 (m)	最高使用圧力 MPa at20℃	最小曲半径 (mm)	定尺重量 (kg)	色調
SW-12	12.7	19.0	100	0.7	63.5	19.5	●
SW-15	15.0	22.5	100	0.7	75	25.5	●
SW-19	19.0	27.0	100	0.7	95	38	●
SW-25	25.0	33.5	100	0.7	125	48	●
SW-32	32.0	43.0	60	0.5	160	48	●
SW-38	38.0	50.0	60	0.5	190	61.2	●

