

標準ストローク


適用シリンダ ストローク (mm)	複動 片ロッド形、ロッド回り止め形							
チューブ内径 (mm)	ストローク (mm)							
	5	10	15	20	25	30	40	50
10	●	●	●	●	●	●	—	—
16	●	●	●	●	●	●	—	—
20	●	●	●	●	●	●	●	●
25	●	●	●	●	●	●	●	●
32	●	●	●	●	●	●	●	●

シリンダの理論出力表／複動形

単位: N

チューブ内径 (mm)	ロッド径 (mm)	受圧面積 (mm ²)	使用圧力 (MPa)		
			0.3	0.5	0.7
10	4	66.0	19.8	33	46.2
16	6	172	51.6	86	121
20	8	264	79.2	132	185
25	10	412	124	206	289
32	12	691	207	346	484

取付方法



オートスイッチ取付可能最小ストローク

オートスイッチ 取付数	適用オートスイッチ型式		
	D-A9□・D-A9□V	D-M9□・D-M9□V	D-M9□W・D-M9□WV
1ヶ付	5	5	5
2ヶ付	10	5	10

シリンダ型式—適用パッド

●ロッド先端おねじの場合

パッドはZPTシリーズ(縦方向真空取出・めねじ取付)をご使用ください。

シリンドラ		パッド (ZPT02~50□□-B4~10)												ねじ径
型式	内径 (mm)	パッド径 (mm)												
		2	4	6	8	10	13	16	20	25	32	40	50	
ZCUKC	10	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	M4×0.7
ZCUKQ	16	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	M5×0.8
ZCDUKC	20	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	—	—	M6×1.0
ZCDUKQ	25	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	M8×1.25
	32	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	M10×1.25


●パッド直接取付の場合

パッドはZPシリーズ(パッド単体)をご使用ください。

シリンダ 型式	内径	パッド (ZP02~50□□)											
		パッド径 (mm)											
		2	4	6	8	10	13	16	20	25	32	40	50
ZCUKD	10 注1)	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—
ZCUKR	16	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—
ZCDUKD	20	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—
ZCDUKR	25	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	—	—
	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●

注1) ZC(D)UKR10をご使用になる場合、パッドはZP02~08U□-X11をご使用ください。パッド形状は平形のみです。

オートスイッチ溝位置



チューブ内径	A	B
10	10.3	13
16	15	18
20	21	23
25	27	25
32	35	27