

質量表／オートスイッチなし 押し出し形(引込み形) 単位 g

チューブ内径 (mm)	シリンダストローク(mm)	
	5	10
12	29(31)	36(37)
16	39(39)	48(47)
20	63(68)	76(79)
25	92(98)	108(113)

※()内数値は引込み形の場合。

質量表／オートスイッチ付(磁石内蔵) 押し出し形(引込み形) 単位 g

チューブ内径 (mm)	シリンダストローク(mm)	
	5	10
12	37(39)	44(45)
16	49(51)	58(59)
20	94(104)	107(115)
25	130(150)	146(165)

※()内数値は引込み形の場合。

割増質量表

チューブ内径(mm)		12	16	20	25
ロッド先端おねじ	おねじ部	1.5	3	6	12
	ナット	1	2	4	8
フート形(取付ボルト含む)		55	65	159	181
コンパクトフート形(取付ボルト含む)		41	51	121	140
ロッド側フランジ形(取付ボルト含む)		58	70	143	180
ヘッド側フランジ形(取付ボルト含む)		56	66	137	171
2山クレビス形(ピン、止め輪、取付ボルト含む)		34	40	92	127

● 計算方法 例) CQSG16-10S

● 基準質量: CQSB16-10S48g

: ヘッド側フランジ形66g

合計114g

CQS用取付ボルト／オートスイッチなし


取付方法／通し穴のCQS用ボルトを用意しました。

手配方法は下記をご参照ください。


数量はご使用ボルト本数にて手配ください。

例) CQ-M3X25L 4本

単動/押し出し形



単動/引込み形



注) 通し穴で、シリンダを取付ける際は、添付の平座金を必ずご使用ください。

CDQS用取付ボルト／オートスイッチ付


取付方法／通し穴のCDQS用ボルトを用意しました。

手配方法は下記をご参照ください。


数量はご使用ボルト本数にて手配ください。

例) CQ-M3X30L 4本

単動/押し出し形



単動/引込み形



注) 通し穴で、シリンダを取付ける際は、添付の平座金を必ずご使用ください。

△ 注意

止め輪の着脱

① 取付け、取外しは、適正なプライヤ(C形止め輪取付工具)にて行ってください。

② 適正なプライヤ(C形止め輪取付工具)をご使用した場合でも、プライヤ(C形止め輪取付工具)の先端部から外れ、止め輪が飛び、人体および周辺機器に損害を与えてしまう恐れがありますので注意してください。また、取付けの際には、確実に止め輪溝に入っているかを確認してからエアを供給してください。

単動/押し出し形

シリンダ型式	C	D	取付ボルト品番
CQSB12-5S	6.5	25	CQ-M3X25L
-10S		30	X30L
CQSB16-5S	6.5	25	CQ-M3X25L
-10S		30	X30L
CQSB20-5S	6.5	25	CQ-M5X25L
-10S		30	X30L
CQSB25-5S	8.5	30	CQ-M5X30L
-10S		35	X35L

単動/引込み形

シリンダ型式	C	D	取付ボルト品番
CQSB12-5T	6.5	25	CQ-M3X25L
-10T		30	X30L
CQSB16-5T	6.5	25	CQ-M3X25L
-10T		30	X30L
CQSB20-5T	6.5	25	CQ-M5X25L
-10T		30	X30L
CQSB25-5T	8.5	30	CQ-M5X30L
-10T		35	X35L

材質: クロムモリブデン鋼

表面処理: 亜鉛クロメート

単動/押し出し形

シリンダ型式	C	D	取付ボルト品番
CDQSB12-5S	6.5	30	CQ-M3X30L
-10S		35	X35L
CDQSB16-5S	6.5	30	CQ-M3X30L
-10S		35	X35L
CDQSB20-5S	6.5	35	CQ-M5X35L
-10S		40	X40L
CDQSB25-5S	8.5	40	CQ-M5X40L
-10S		45	45L

単動/引込み形

シリンダ型式	C	D	取付ボルト品番
CDQSB12-5T	6.5	30	CQ-M3X30L
-10T		35	X35L
CDQSB16-5T	6.5	30	CQ-M3X30L
-10T		35	X35L
CDQSB20-5T	6.5	35	CQ-M5X35L
-10T		40	X40L
CDQSB25-5T	8.5	40	CQ-M5X40L
-10T		45	X45L

材質: クロムモリブデン鋼

表面処理: 亜鉛クロメート