


ウィット

VMT***W

超硬ミーリングヘッド
内径・外径加工
(55°ウィットねじ用)




形 番	TPI	適用ねじサイズ	DC	NOF	APMX	LF	CRKS	材 種	スパナ
VMT100L06W19-4S05	19	1/4 - 3/8	10	4	5.3	12.8	S05	AH725	KEYV-S05
VMT160L13W14-4S08	14	1/2 - 7/8	16	4	12.7	20	S08	AH725	KEYV-S08
VMT160L11W11-4S08	11	1 以上	16	4	11.6	19	S08	AH725	KEYV-T30L

60° 普通刃

VTR***IS

超硬ミーリングヘッド
内径・外径加工 (60°ねじ) 用




形 番	ピッチ		適用可能最小 ねじサイズ	DC	RE	CF	PDX	NOF	CRKS	材 種	スパナ
	P min	P max									
VTR160L12IS05-3S06	0.5	2	M20	15.7	-	0.05	1.4	3	S06	GH130	KEYV-177
VTR160L12IS15-3S06	1.5	2	M22	15.7	0.05	-	1.4	3	S06	GH130	KEYV-177
VTR220L28IS30-4S08	3	4.5	M36	21.7	0.2	-	2.8	4	S08	GH130	KEYV-217

55° 普通刃

VTR***W

超硬ミーリングヘッド
内径・外径加工 (55°ねじ) 用



形 番	TPI		適用可能最小ねじ サイズ	DC	RE	PDX	NOF	CRKS	材 種	スパナ
	TPI max	TPI min								
VTR220L24W14-4S08	14	11	3/4	21.7	0.2	2.4	4	S08	GH130	KEYV-217