



MCMO モマーキャストナイロン(ブラック) (低床重荷重双輪用)

- ◆タイヤ モリブデン入りモマーキャストナイロン
- ◆ベアリング JBB ラジアルボールベアリング
- ◆適応温度 -40℃～+120℃(短時間～+150℃)
- ◆硬度 (R) 115-120
- ◆特性 耐薬品性・耐油性・耐摩耗性
- ◆使用キャスト ▶P.21・39



MCMO-50HWT	JBB	50	15×2	36	8	—	300(2940)	0.10
MCMO-65HWT	JBB	65	17×2	40	10	—	400(3920)	0.19
MCMO-75HWT	JBB	75	18.5×2	43	10	—	500(4900)	0.29

MCMO モマーキャストナイロン(ブラック) (ステンレス低床重荷重双輪用)

- ◆タイヤ モリブデン入りモマーキャストナイロン
- ◆ベアリング SJB ステンレスラジアルボールベアリング
- ◆適応温度 -40℃～+120℃(短時間～+150℃)
- ◆硬度 (R) 115-120
- ◆特性 耐薬品性・耐油性・耐摩耗性
- ◆使用キャスト ▶P.77



MCMO-50HWTSSU	SJB	50	15×2	36	8	—	300(2940)	0.10
MCMO-65HWTSSU	SJB	65	17×2	40	10	—	400(3920)	0.19
MCMO-75HWTSSU	SJB	75	18.5×2	43	10	—	500(4900)	0.29

Blickle PHN 特殊フェノール樹脂

- ◆タイヤ 特殊フェノール樹脂
- ◆適応温度 -35℃～+260℃(短時間で～+300℃)
-30℃～+230℃(PHN200G)
- ◆硬度 (R) 100-110
- ◆特性 耐油性
アスベスト類不使用
- ◆使用キャスト ▶P.85

<ドイツ製>



PHN-81G	80	32	35	12	—	100(980)	0.15
PHN-102G	100	38	45	12	—	200(1960)	0.35
PHN-125G	125	40	45	12	—	200(1960)	0.55
PHN-150G	150	50	60	20	—	300(2940)	1.13
PHN-200G	200	50	60	20	—	500(4900)	2.52



PHN-81G

Blickle POHI 耐熱ナイロン

- ◆タイヤ 耐熱ナイロン(Templine® Performance)
- ◆適応温度 -25℃～+250℃
- ◆硬度 HS (D) 80-90
- ◆特性 耐衝撃性・耐摩耗性・耐薬品性・耐食性
- ◆使用キャスト ▶P.85

<ドイツ製>



POHI-81G	80	32	35	12	—	100(980)	0.13
POHI-100G	100	30	45	12	—	120(1176)	0.20
POHI-125G	125	40	45	12	—	180(1764)	0.40
POHI-150G	150	50	60	20	—	300(2940)	0.76
POHI-200G	200	50	60	20	—	360(3528)	1.20

適応温度によって最大許容荷重が変動する場合がございます。

Blickle POSI 耐熱シリコンゴム

- ◆タイヤ 耐熱シリコンゴム
- ◆芯 耐熱強化ナイロン
- ◆適応温度 -20℃～+250℃
- ◆硬度 HS (A) 71-79
- ◆特性 高弾性・床面保護・耐薬品性
- ◆使用キャスト ▶P.85

<ドイツ製>



POSI-100G	100	40	45	12	6.5	100(980)	0.30
POSI-125G	125	40	45	12	9.0	120(1170)	0.45

Blickle POTH ウレタン

- ◆タイヤ ウレタンUR
- ◆芯 ナイロン6
- ◆ベアリング NBS ステンレスニードルベアリング
- ◆適応温度 -20℃～+70℃
- ◆硬度 HS (A) 96-100
- ◆特性 耐衝撃性・耐油性・耐酸性
- ◆使用キャスト ▶P.73

<ドイツ製>



POTH-100	NBS	100	35	43	16	—	150(1470)	0.22
POTH-125	NBS	125	35	45	20	—	210(2050)	0.32
POTH-150	NBS	150	40	56	20	—	250(2450)	0.57
POTH-200		200	50	60	20	—	350(3430)	1.18