



# CCLNR/L

使用インサート形状  
CNGD1207□□

ネガ  
ダブルクランプ式



本図は右勝手 (R) を示す

ホルダ形番	在庫	寸法 (mm)							基準コーナ $r\epsilon$	使用インサート	使用インサート 掲載頁
		$h$	$b$	$L_1$	$L_2$	$h_1$	$f$	$f_2$			
CCLNR2525M1207-RD	●	25	25	150	33	25	32	23	1.2	CNGD1207□□	4-38
CCLNL2525M1207-RD	●	25	25	150	33	25	32	23	1.2		4-38
CCLNR3225P1207-RD	●	32	25	170	33	32	32	23	1.2		4-38

\*推奨締付トルク: 4.0 N・m



4

外径用TACバイト

# CSSNR/L

使用インサート形状  
SNGD1207□□

ネガ  
ダブルクランプ式



本図は右勝手 (R) を示す



ホルダ形番	在庫	寸法 (mm)							基準コーナ $r\epsilon$	使用インサート	使用インサート 掲載頁
		$h$	$b$	$L_1$	$L_2$	$h_1$	$f$	$f_2$			
CSSNR2525M1207-RD	●	25	25	150	32	25	32	—	1.2	SNGD1207□□	4-38
CSSNL2525M1207-RD	●	25	25	150	32	25	32	—	1.2		4-38

\*推奨締付トルク: 4.0 N・m

# CDJNR/L

使用インサート形状  
DNGD1507□□

ネガ  
ダブルクランプ式



本図は右勝手 (R) を示す

ホルダ形番	在庫	寸法 (mm)							基準コーナ $r\epsilon$	使用インサート	使用インサート 掲載頁
		$h$	$b$	$L_1$	$L_2$	$h_1$	$f$	$f_2$			
CDJNR2525M1507-RD	●	25	25	150	38	25	32	—	1.2	DNGD1507□□	4-38
CDJNL2525M1507-RD	●	25	25	150	38	25	32	—	1.2		4-38
CDJNR3225P1507-RD	●	32	25	170	38	32	32	—	1.2		4-38

\*推奨締付トルク: 4.0 N・m

製品在庫 ●: 在庫形番