



# CDNNN

使用インサート形状  
DNGD1507□□

ネガ  
ダブルクランプ式





ホルダ形番	在庫	寸法 (mm)							基準コーナ rε	使用インサート	使用インサート 掲載頁
		h	b	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	f	f <sub>2</sub>			
CDNNN2525M1507-RD	●	25	25	150	40	25	12.5	-	1.2	DNGD1507□□	4-38

\*推奨締付トルク: 4.0 N・m

# CVVNN

使用インサート形状  
VNGD160712

ネガ  
ダブルクランプ式





ホルダ形番	在庫	寸法 (mm)							基準コーナ rε	使用インサート	使用インサート 掲載頁
		h	b	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	f	f <sub>2</sub>			
CVVNN2525M1607-RD	●	25	25	150	46	25	12.5	-	1.2	VNGD160712	4-38

\*推奨締付トルク: 4.0 N・m

# CHSNR

使用インサート形状  
HNGD0507□□

ネガ  
ダブルクランプ式



ホルダ形番	在庫	寸法 (mm)							基準コーナ rε	使用インサート	使用インサート 掲載頁
		h	b	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	f	f <sub>2</sub>			
CHSNR2525M0507-RD	●	25	25	150	32	25	32	-	1.2	HNGD0507□□	4-38

\*推奨締付トルク: 4.0 N・m

4  
外径用TACバイト

製品在庫 ●:在庫形番