




前挽き・裏挽き切削




※本バイトは突切り・溝入れ用
JXG形インサートも使用できます。



Cタイプ

両トルクスで背面からの操作が可能。


本図は右勝手(R)を示す。

形 番	在庫		寸 法 (mm)								使用 インサート	締付けねじ			スパナ		
	R	L	h	b	L ₁	L ₂	a _r	h ₁	f								
JSXGR/L1010K8-C	●	●	10	10	125	29	6.7	10	10	JXFR/L8□□□ JXRR/L8□□□	CSTB-4SD	T-8F	(T-8L)	*オプション			
JSXGR/L1212K8-C	●	●	12	12				12	12								
JSXGR/L1616K8	●	●	16	16			6.5	16	16								
JSXGR/L2020K8	●	●	20	20				20	20								
JSXGR/L2525K8	●	●	25	25				25	25								

4

外径用TACバイト


■ 使用インサート



■ 前挽き用 JXFR形インサート(シャープエッジ)

形 番	寸 法 (mm)				在庫							
	ød	T	r _ε	最大 切込み	コーティング		サーメット				超硬	
					J740	NS530					TH10	
JXFR/L8000F	8	3.97	0.03	5.5	●	●					●	
JXFR/L8010F			0.1		●	●					●	

■ 使用インサート



■ 裏挽き用 JXRR形インサート(シャープエッジ)

形 番	寸 法 (mm)				在庫							
	ød	T	r _ε	最大 切込み	コーティング		サーメット				超硬	
					J740	NS530					TH10	
JXRR/L8000F	8	3.97	0.03	5.5	●	●					●	
JXRR/L8010F			0.1		●	●					●	

製品在庫 ●:在庫形番