


LAMP ディテントトルクヒンジ HG-DTB型 PAT



フリーストップ



使用例



- 閉まり際にトルクを解放するため、反動(スプリングバック)が起きないトルクヒンジです。
- 片羽根がストレート、片羽根がL字のブラケットです。

仕様

- 使用温度: 0℃~ 40℃




用途

- カバー付きの小型装置、折りたたみ式の機械など

注意

- 取扱い上のご注意  を必ずご確認ください。
- 同じトルク値のヒンジを左右セットでお使いください。

動画・特長



ディテントトルクヒンジ

ぴったり閉まる




一般的なトルクヒンジ

反動(スプリングバック)



閉まり際にトルクを解放するため、反動(スプリングバック)が起きません。



本図は左用を示します。右用は左右対称となります。

No.	部品名	材料	仕上
①	ベース	ステンレス鋼 (SUS304)	光沢バレル研磨
②	ブラケット		
③	シャフト	ステンレス鋼 (SUS303)	－
④	摩擦板	ステンレス鋼	
⑤	カムA		
⑥	カムB		
⑦	皿ばね		
⑧	プレート	ステンレス鋼 (SUS304)	

選定ツール



RoHS	注文コード	品番	左右勝手	トルク		脱出トルク		質量g	¥価格	
				N・m	kgf・cm	N・m	kgf・cm			
●	170-026-461	HG-DTB4-R	右用	0.4±20%	4.08±20%	0.7±20%	7.14±20%	22	1,400	ヶ
●	170-026-462	HG-DTB4-L	左用						1,400	ヶ
●	170-026-463	HG-DTB8-R	右用	0.8±20%	8.16±20%	1.5±20%	15.31±20%	23	1,500	ヶ
●	170-026-464	HG-DTB8-L	左用						1,500	ヶ

参照ページ : P.5

※脱出トルクとは、引込状態から脱出して通常の「トルク使用範囲」に至るまでの最大トルクのことです。

掲載内容は部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の性能・安全を保证するものではありません。

輸入品は寸法・色調・作動感のばらつきや、予告なしの仕様変更等があります(巻頭P.34もご覧ください)。

2024-07-08 時点の情報です

選び方
ガイドトルク
ヒンジ
(フリーストップ)パワー
アシスト
ヒンジダンパー
ヒンジクリック
ヒンジ

隠し蝶番

スライド
ヒンジスプリング
蝶番平蝶番
長蝶番抜き差し
蝶番クリーン
ヒンジピボット
ヒンジガラス
蝶番その他
蝶番平蝶番型
旗蝶番型

ブラケット型

隠し蝶番型
裏蝶番型

インサート型

スイベル型
モニター用