

選び方
ガイド

トルク
ヒンジ
(フリーストップ)

パワー
アシスト
ヒンジ

ダンパー
ヒンジ

クリック
ヒンジ

隠し蝶番

スライド
ヒンジ

スプリング
蝶番

平蝶番
長蝶番

抜き差し
蝶番

クリーン
ヒンジ

ピボット
ヒンジ

ガラス
蝶番

その他
蝶番

平蝶番型
旗蝶番型

特殊形状

LAMP オールステンレス 重量用旗蝶番 HG-LSW型 取付穴ありタイプ

最新
情報



弊社20万回開閉試験クリア



HG-LSW-154R

選定ツール



- 6mm厚のステンレス鋼を使用しています。
- 特殊リング(含油軸受) で滑らかに動きます。


ステンレス

用途

- 大型扉、門扉、その他重量物の回転機構など。

注意

- 耐荷重は2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方 111 をご覧ください。



HG-LSW-154R

HG-LSW-204R

No.	部品名	材料	仕上
①	扉側羽根	ステンレス鋼 (SUS304)	ヘアライン仕上
②	枠側羽根		
③	ピン		素地
④	儀星		
⑤	リング		パレル研磨

RoHS	注文コード	品番	左右勝手	耐荷重N/2ヶ	耐荷重kgf/2ヶ	開き角度	質量g	¥価格	
●	170-041-019	HG-LSW-154L	左用	1960	200	360°	1000	11,000	ヶ
●	170-041-020	HG-LSW-154R	右用					11,000	ヶ
●	170-041-021	HG-LSW-204L	左用	2180	222		1500	13,300	ヶ
●	170-041-022	HG-LSW-204R	右用					13,300	ヶ

参照ページ 111: P.5

LAMP オールステンレス 重量用旗蝶番 HG-LSH型

最新
情報



弊社20万回開閉試験クリア



HG-LSH-204R

選定ツール



- 6mm厚のステンレス鋼を使用しています。
- 特殊リング(含油軸受) で滑らかに動きます。


ステンレス

用途

- 大型扉、門扉、その他重量物の回転機構など。

注意

- 耐荷重は2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方 111 をご覧ください。



LSH-154R

LSH-204R

No.	部品名	材料	仕上
①	扉側羽根	ステンレス鋼 (SUS304)	ヘアライン仕上
②	枠側羽根		
③	ピン		素地
④	儀星		
⑤	リング		

RoHS	注文コード	品番	左右勝手	耐荷重N/2ヶ	耐荷重kgf/2ヶ	開き角度	質量g	¥価格		
●	170-034-219	HG-LSH-154L	左用	1961	200	360°	1020	10,400	ヶ	
●	170-034-220	HG-LSH-154R	右用					10,400	ヶ	
●	170-034-221	HG-LSH-204L	左用	2177	222		1540	12,800	ヶ	
●	170-034-222	HG-LSH-204R	右用					12,800	ヶ	

参照ページ 111: P.5

※開閉試験回数は、下記の場合を示します。
蝶番縦3ヶ使い、扉サイズW900×H2000
HG-LSH-154使用時: 扉質量250kg
HG-LSH-204使用時: 扉質量280kg