


TGP4100I(B) A

工具径
ø80 ~ 160 mm

75°
7mm

K **P** **M**
 铸铁 鋼 ステンレス

铸铁・鋼の汎用加工




TGP4100 I A (不等分割刃仕様)

形番	在庫	刃数	寸法 (mm)							重量 (kg)	取付部寸法詳細
			øDc	øD1	ød	l	Lf	b	a		
TGP4103RIA	●	5	80	89	25.4	26	50	6	9.5	1.3	9-197(A)
TGP4104RIA	●	6	100	108	31.75	32	63	8	12.7	2.4	
TGP4105RIA	●	8	125	132	38.1	38		10	15.9	3.6	9-197(B)
TGP4106RIA	●		160	167	50.8		11	19	5.9		

TGP4100BA (多刃仕様)

形番	在庫	刃数	寸法 (mm)							重量 (kg)	取付部寸法詳細
			øDc	øD1	ød	l	Lf	b	a		
TGP4104RBA	●	8	100	108	31.75	32	63	8	12.7	2.4	9-197(A)
TGP4105RBA	●	10	125	132	38.1	38		10	15.9	3.6	9-197(B)
TGP4106RBA	●	12	160	167	50.8		11	19	5.8		

使用インサート



種類	形番 (インチ)	ISO形番 (メトリック)	精度	ホーニング	材 種										形状
					コーティング				サーメット		超 硬		セラミック		
					T3130	T1115	AH120	AH140	GH330	NS740	N308	UX30	TH10	FX105	
普通刃	SPCN42STR	SPCN1203EDTR	C	あり						●	●	●			
	SPCN42SFR	SPCN1203EDFR		なし									●		
	SPEN423TN*	SPEN120312TN	E	あり	●					●					
	SPEN423FN*	SPEN120312FN		なし									●		
	SPEN42STR	SPEN1203EDTR	K	あり						●					
	SPKN42STR	SPKN1203EDTR			●	●	●	●		●				●*	
	SPKN42STL	SPKN1203EDTL								●					
	SPKN42SFR	SPKN1203EDFR		なし										●	
	SPKN42SFL	SPKN1203EDFL											●		
	SPKR42SSR-MJ	SPKR1203EDSR-MJ	G	あり	●	●			●						
SPGN120312TN													●*		
さらい刃	2コーナ WPAN42SFR	SPAX1203EDFR-W	A	なし										●	
	1コーナ WPAN42SFRS	SPAX1203EDFR-WS												●	

(注) *印のインサートとさらい刃インサートの同時使用はできません。インサートは旧仕様PSシリーズと共通で使用できます。

製品在庫 ●：在庫形番