


精密十字動ホルダ(□45タイプ):F03

CAD 2D・3D RoHS 3 新製品 1-6 日発送

ホルダ




*この製品は本来自立しません。


- 各種アダプタを保持、固定し、YZ軸、YZθyθz軸の微調が可能なφ14mm透過穴付ホルダです。(F19を除く)
 - ガイド部にはV溝レールとクロスローラを使用しており、16mm(YZ部)の薄さと高い移動精度を実現しました。
 - F03-1、1H、1EタイプはYZ軸、F03-3、3H、3EではYZθyθz軸の微動ができます。
 - F03-1H、3HのYZ軸の微動は、ファインピッチP=0.25のマイクロメータヘッドです。
 - F03-1E、3EのYZθyθz軸の微動はピッチP=0.25の送りねじです。各軸にロック用のナットが取り付けられており、機器組み込みについても考慮しています。
 - 各種アダプタ P.3-015~
- (注)アダプタ取付ねじ(M2.6)は指示深さを超えるとホルダを破損しますので、ご注意ください。

外形寸法図


F03-1,F03-1H




F03-3,F03-3H



F03-1E




F03-3E



F19を除き下写真の各種アダプタを取付けることができます。
(アダプタの取付けは、M2.6-P.C.D.32のねじにて行います。)

●P.3-015~



SPEC						
型式	F03-1	F03-3	F03-1H	F03-3H	F03-1E	F03-3E
(勝手違い)	F03-1R	F03-3R	F03-1HR	F03-3HR	F03-1ER	F03-3ER
ホルダ高さH	30.5mm					
透過穴径	φ14mm					
調整軸	YZ軸 Y.Z.θy.θz軸		YZ軸 Y.Z.θy.θz軸		YZ軸	Y.Z.θy.θz軸
移動ガイド	V溝レールとクロスローラ					
送り方式	マイクロメータヘッド			ファインピッチマイクロメータヘッド 送りねじ P=0.25mm		
分解能	YZ: 10μm/目盛 θyθz: 55"/目盛 YZ: 5μm/目盛 θyθz: 55"/目盛 YZ: 0.25mm/目盛 θyθz: 27"/目盛					
移動量(mm)	YZ: ±3 Y: ±1 θyθz: ±2 YZ: ±3 Y: ±1 θyθz: ±2 YZ: ±3 Y: ±1 θyθz: ±2					
真直度	5μm					
自重	0.3kg	0.5kg	0.3kg	0.5kg	0.3kg	0.5kg
価格	¥45,000	¥59,000	¥45,000	¥59,000	¥43,000	¥57,000

主材質ー表面処理: 鉄ー黒クロームメッキ処理