

SCK/SCK-Eseries

屋内専用ケース

単相 複巻

屋内専用ケース入り

SCK-E・静電シールド



SCK21 200・220V - 100・110V


品 番	仕 様			ケース 形状	端子 形状	外形寸法 (mm)			取付寸法 (mm)		取付穴 (mm)	端子 ネジ (mm)	絶縁 種類	重 量	本体価格
	1 次電圧	2 次電圧	容 量			W	D	H	A	B	C				
SCK21-50	220V 200V 0	110V 100V 0	50VA	A	UP	180	150	135	162	110	5.5×10	4	A	約2.9kg	17,500
SCK21-100			100VA	A	UP	180	150	135	162	110	5.5×10	4	E	約4.0kg	19,000
SCK21-150			150VA	A	UP	180	150	135	162	110	5.5×10	4	E	約4.6kg	22,000
SCK21-200			200VA	A	UP	180	150	135	162	110	5.5×10	4	E	約5.2kg	23,000
SCK21-300			300VA	A	UP	215	211	182	200	150	6×12	4	E	約8.3kg	28,000
SCK21-500			500VA	A	UP	215	211	182	200	150	6×12	4	E	約9.0kg	35,000
SCK21-750			750VA	A	UP	215	211	182	200	150	6×12	4	E	約12kg	43,000
SCK21-1000			1 kVA	A	UP	215	211	182	200	150	6×12	4	E	約15kg	50,000
SCK21-1500			1.5 kVA	A	UP	270	250	220	248	200	6×12	5	B	約20.6kg	66,000
SCK21-2000			2 kVA	A	UP	270	250	220	248	200	6×12	5	B	約25kg	76,000
SCK21-3000			3 kVA	B	UP	280	320	350	235	270	12φ	5	F	約40kg	117,000
SCK21-4000			4 kVA	B	UP	280	320	350	235	270	12φ	5	F	約50kg	147,000
SCK21-5000			5 kVA	B	UP	290	360	400	235	310	12φ	5	F	約57kg	170,000
SCK21-6000			6 kVA	B	UP	290	360	400	235	310	12φ	5/8	F	約61kg	260,000
SCK21-7500			7.5 kVA	B	UP	360	450	500	305	370	12φ	8	F	約85kg	310,000
SCK21-10K			10 kVA	B	UP	360	450	500	305	370	12φ	8	F	約100kg	350,000
SCK21-15K			15 kVA	B	KT	410	500	550	350	440	14φ	8/10	H	約115kg	450,000
SCK21-20K			20 kVA	B	KT	410	500	550	350	440	14φ	10/10	H	約135kg	540,000

SCK21-E 200・220V - 100・110V-E 静電シールド付


SCK21-50E	220V 200V 0	110V 100V 0 E	50VA	A	UP	180	150	135	162	110	5.5×10	4	A	約2.9kg	18,000
SCK21-100E			100VA	A	UP	180	150	135	162	110	5.5×10	4	E	約4.0kg	19,500
SCK21-150E			150VA	A	UP	180	150	135	162	110	5.5×10	4	E	約4.6kg	22,500
SCK21-200E			200VA	A	UP	180	150	135	162	110	5.5×10	4	E	約5.2kg	23,500
SCK21-300E			300VA	A	UP	215	211	182	200	150	6×12	4	E	約8.3kg	28,500
SCK21-500E			500VA	A	UP	215	211	182	200	150	6×12	4	E	約9.0kg	35,500
SCK21-750E			750VA	A	UP	215	211	182	200	150	6×12	4	E	約12kg	43,500
SCK21-1000E			1 kVA	A	UP	215	211	182	200	150	6×12	4	E	約15kg	50,500
SCK21-1500E			1.5 kVA	A	UP	270	250	220	248	200	6×12	5	B	約20.6kg	67,000
SCK21-2000E			2 kVA	A	UP	270	250	220	248	200	6×12	5	B	約25kg	77,000
SCK21-3000E			3 kVA	B	UP	280	320	350	235	270	12φ	5	F	約40kg	118,000
SCK21-4000E			4 kVA	B	UP	280	320	350	235	270	12φ	5	F	約50kg	150,000
SCK21-5000E			5 kVA	B	UP	290	360	400	235	310	12φ	5	F	約57kg	175,000
SCK21-6000E			6 kVA	B	UP	290	360	400	235	310	12φ	5/8	F	約61kg	265,000
SCK21-7500E			7.5 kVA	B	UP	360	450	500	305	370	12φ	8	F	約85kg	315,000
SCK21-10KE			10 kVA	B	UP	360	450	500	305	370	12φ	8	F	約100kg	355,000
SCK21-15KE			15 kVA	B	KT	410	500	550	350	440	14φ	8/10	H	約115kg	455,000
SCK21-20KE			20 kVA	B	KT	410	500	550	350	440	14φ	10/10	H	約135kg	545,000

◎ 在庫品 ○ 非在庫品 無印 受注生産品


形状・寸法図



B 形



SCK



SCK-E

