


ナットランナー (シンプルトルク) 用アダプター

ADAPTOR for NUT RUNNER (ADAPTOR for SIMPLE TORQON)

製品番号	寸法 (mm)				質量 (g)	適応本体番号
	B	D	A	L		
PXAD6M	19.0	53	41	77	510	G31/G32/G51/G52
PXAD8M	25.4	61	54	94	750	G31/G32/G51/G52/G81/G82 G81W/G82W/GSR81A/GSR82A
PXAD8H	25.4	68	54	101	960	G121/G122
PXAD8V	25.4	81	54	101	1,280	G211/G212

※本製品は特許登録済みです。



ナットランナー (シンプルトルク) 本体に取り付けることで、市販のインパクト用ソケットを使用できるようにするアダプターです。




ナットランナー (シンプルトルク) 用反力受

REACTION BAR for NUT RUNNER (REACTION BAR for SIMPLE TORQON)

	製品番号	適応 アダプター	製品名	寸法 (mm)									適応本体番号
				L	D	S	W	H	T	T ₁	T ₂	L ₁	
	5QH	PXAD6M	Q 形反力受	120	—	41	22	58	19	—	—	91	G31/G32/G51/G52
	50LH80	PXAD6M	L 形反力受	82	—	22	—	20	26	15	43	65	G31/G32/G51/G52
	50H190	PXAD6M	I 形反力受	190	16	—	—	—	—	—	—	—	G31/G32/G51/G52
	7QH	PXAD8M	Q 形反力受	139	—	54	26	78	23	—	—	100	G31/G32/G51/G52/G81/G82 G81W/G82W/GSR81A/GSR82A
	100LH100	PXAD8M	L 形反力受	102	—	26	—	25	34	17	51	83	G31/G32/G51/G52/G81/G82 G81W/G82W/GSR81A/GSR82A
	100H230	PXAD8M	I 形反力受	230	19	—	—	—	—	—	—	—	G31/G32/G51/G52/G81/G82 G81W/G82W/GSR81A/GSR82A
	11QH	PXAD8H	Q 形反力受	148	—	54	29	78	23	—	—	109	G121/G122
	150LH110	PXAD8H	L 形反力受	109	—	29	—	30	38	19	58	86	G121/G122
	150H240	PXAD8H	I 形反力受	240	22	—	—	—	—	—	—	—	G121/G122
	21AQH	PXAD8V	Q 形反力受	199	—	54	36	87	23	—	—	155	G211/G212
	300LH150	PXAD8V	L 形反力受	153	—	36	—	40	54	26	82	126	G211/G212
	300H300	PXAD8V	I 形反力受	300	26	—	—	—	—	—	—	—	G211/G212

反力受とは、ボルト・ナットを回転させる際に回転方向とは反対方向に発生する反力を、隣接のボルト・ナットや部材などで受けるためのものです。作業環境に合わせ、機種別にご用意しております。



特殊反力受

有償

使用箇所・作業環境に応じた特殊反力受の製作も承っております。弊社営業所またはご購入先の販売店にご相談ください。ホームページにお見積シートがございます。ご利用ください。
www.tonetool.co.jp/products/estimate.html

オプション装着例

GSR81T (レバーソケット (MRU36T) 装着例)
(P.560)

GST81T + デジタルトルク (DTM8) 装着例



吊り具装着例