


THIN TYPE WHEEL NUT PROTECTOR SOCKET for IMPACT WRENCH

プロテクター付インパクト用
薄形ホイールナットソケット

外径の補強リングで高い耐久性を実現!!

サイズが一見で
分かるように
色分け表示!!



- ステンレス ツール チタンツール
- ツールセット
- ツールケース
- ソケットレンチ
- ヘキサゴンレンチ
- T形レンチ
- スパナめがねレンチ
- ドライバー類
- ビット類
- モンキレンチ プライヤー類
- 自動車専用工具
- サイクルツール
- LEDライト
- その他(工具)
- トルクレンチ
- エアーツール
- 電動インパクト
- パワーテック パワーレンチ
- ナットランナー
- 建方1番
- シャーレンチ
- トルクシャット
- NCTトルコン フード付トルクレンチ 威力測定レンチ 応答待機モード
- その他

自動車用ホイールナットの締付け・緩め作業専用にご使用ください。
ホイールナットの着脱に適した薄形状です。
外径の補強リングで高い耐久性を実現。
アルミホイールの傷付き防止に樹脂プロテクターを標準装備。
内部に樹脂キャップ付きで化粧ナットの傷付きを防止。



プロテクター付インパクト用薄形ホイールナットソケットセット(ホルダー付)

THIN TYPE WHEEL NUT PROTECTOR SOCKET SET for IMPACT WRENCH (with SOCKET HOLDER)

製品番号 **HAP403N** メーカー希望小売価格 **¥9,765**

セット内容 **3点**

製品名	製品番号
プロテクター付インパクト用薄形ホイールナットソケット THIN TYPE WHEEL NUT PROTECTOR SOCKET for IMPACT WRENCH	4AP- 17N, 19N, 21N

- ソケットホルダー付 (4個タイプ)
- 化粧箱寸法: w160 × d145 × h30mm
- 質量: 0.67kg ●梱包入数 (通常): 1



プロテクター付インパクト用薄形ホイールナットソケット

THIN TYPE WHEEL NUT PROTECTOR SOCKET for IMPACT WRENCH


製品番号	二面幅寸法 (mm)	寸法 (mm)				梱包入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望小売価格
		S	D ₁	D ₂	D ₃			
4AP-17N	17	26	24	25.5	25.5	6	185	¥2,850
4AP-19N	19	28	26	27.5	27.5	6	210	¥2,950
4AP-21N	21	30	28	29.5	29.5	6	260	¥3,050



* D₂寸法は、樹脂プロテクターを
取外した時の寸法になります。

■ピン・Oリング適応表

製品番号	4AP- 17N, 19N	21N
ピン	PIN3522S	PIN3525S
Oリング	RP20S	



*ビニール袋入り (10個入)

⚠注意 CAUTION

●薄形タイプですので過大な力をあたえると早期に割れることがあります。
If excessive force is applied to thin type socket, earlier breakage or crack might be caused.

薄形ホイールナットソケット用プロテクター

PROTECTOR FOR THIN WALL WHEEL NUT SOCKET

製品番号 **RK-4AP17N** (二面幅寸法 17mm 角)
RK-4AP19N (二面幅寸法 19mm 角)
RK-4AP21N (二面幅寸法 21mm 角)

メーカー希望小売価格 **¥300**

*ビニール袋入り

車種別にトルク設定済みのトルクレンチはこちら!

ホイールナット用トルクレンチ

TORQUE WRENCH for WHEEL NUT
製品番号 **T4MP85、T4MP103、T4MP108**



詳しくは P.405へ