


## 特長

## 【試験成績】

強度試験	締付強度 開閉試験	標準締付トルク×1.5倍 電線挿入方向へ200N	異常なし 異常なし
開閉試験	無負荷 負荷AC265V、60A	1000回開閉 150回開閉後	異常なし 異常なし
		温度上昇30deg以下	
開閉試験	無負荷 負荷AC265V、50A	150回開閉後 5mΩ以下 150回開閉後 10mΩ以下	

※電路の開閉は電源を遮断してから行ってください。

## 【内部構造】



## 【NTB-50ユニット構成部品】

品名	注文形式	外観	適用	販売単位	標準価格(税抜)
中間板	NTB-50		基本の端子ユニットです。	20	391円/個
側板付 ユニット	NTB-50B		形式: NTB-50に側面がついたタイプ。 ユニット化する時、片側の最終端末に必要です。	15	437円/個
中間板 (電圧端子付)	NTB-50V		電圧端子付基本ユニットです。	20	529円/個
側板付 ユニット (電圧端子付)	NTB-50VB		形式: NTB-50Vに側板が付いたタイプ。 ユニット化する時、片側の最終端末に必要です。	15	615円/個
スペーサー	NTB-SP		配線の際、電線の無駄な迂回を解消するスペーサー です。	20	74円/個
固定金具	NTB-KC		直取付用の固定金具です。	1	53円/個
アテガネ	NTB-M6		銅ブスバー及び母線の固定の役目と、ユニットの母線 側の固定に使用します。	50	59円/個
アテガネ	NTB-B9		使用目的は形式: NTB-M6と同じですが、こちらは M8ネジ対応で裏からナットで固定します。	50	59円/個
止め金具	ATO-1		レールに取付ける際の適合レールはDASタイプで す。この時端末用の止め金具は形式: ATO-1をご使用 ください。	100	53円/個
適合レール	DASタイプ			100	742円/個

スリット付

VTZ

VTH

VTC

VT-5KD

VT

VTHW

ネジ式

FPS

PTU

JT

AT

ATJ

BT

PT-SS

PT

CT

RT

PUW

PTW-SS

CTW

FPWS

RTW-10S

用途別

ATX

DT

IT

PTX

TKB

BRT

ST

NW

TG

CT-15R

NTB-50

耐環境別

PTU-NS

AT-NS

PTU-AG

PUW-AG

AT-G

BT-G

基盤用

VTC

EC

EA

EB

EW

EH

レール対表