



密閉用埋込みハンドル

EMBEDDED HANDLES FOR AIRTIGHTNESS

取付け方法
Installation method使用例
Example of application安全押棒
Safety push rod

詳細は1366ページをご覧ください。See page 1366 for detail.

- 仕様**
- 材質: ハンドル/亜鉛合金 (ZDC)
ボディ/アルミニウム合金 (ADC)
カバー/AAS樹脂
 - 表面仕上: ハンドル/クロムめっき (MZCr)
ボディ/ジルコニウム処理
 - 標準色: ホワイトクリスタル
 - 付属品: キー2本・フック・キーパー (FA-1815-S)。154・155ページ参照。
- 用途**
- 特装車・コンテナ・ドライバン車・冷凍保冷車
- 納期**
- 標準品・・・納期お問合せください
- 備考**
- ハンドルとパイプは組立していません。パイプは別売です。
 - 安全押棒を使用するときは穴加工が必要です。詳細はFC-705・706を参照ください。
 - 安全押棒 (FC-705・706) は別売です。1366ページ参照。
 - 本体のみ (フック・キーパーなし) も販売します。
 - 鍵番号指定などのキープランも設定できます。
 - パイプエンド (FA-815-E) は別売です。157ページ参照。
 - FA-815 (旧タイプ) とは、ジョイント取付け方向が180°異なります。メンテナンス交換の際はジョイントの交換も必要です。
 - 永くご使用頂くために定期的に摺動部に高性能潤滑剤C-985 (1360ページ) を塗布してください。

- Specifications**
- Material: Handle: Zinc alloy (ZDC)
Body: Aluminum alloy (ADC)
Cover: AAS resin
 - Finish: Handle: Chrome plating (MZCr)
Body: Zirconium
 - Standard color: White crystal
 - Accessories: Two keys, hook and keeper. See page 154・155.
- Specific-use**
- Specially equipped vehicles, containers, dry vans, chill cars and cold storage vehicles
- Remarks**
- The handle and the pipes are not assembled. The pipes are optional.
 - When using a safety push bar, holes must be drilled. For details, see FC-705, 706.
 - The safety push rod (FC-705・706) is optional. See page 1366.
 - The main unit (without the hook and keeper) is also sold by request.
 - The key number assignment for a specific purpose can be set.
 - The pipe end (FA-815-E) is optional. See page 157.
 - The direction in which the joint is fitted differs 180° from the previous FA-815 type. When servicing and replacing the handle, the joint must also be replaced.
 - To prolong the life of the product, apply a regular coating of high-performance lubricant C-985 (P.1360) to the sliding parts.

商品番号 Product No.	標準品 Standard		本体のみ Main unit	ジョイント Joint	付属フック・キーパー Included hook & keeper	適用パイプ Applicable pipe	製品質量 (g) Mass	標準品 Standard		本体のみ Main unit	
	RoHS 10	RoHS 10						コード Code	単価	コード Code	単価
FA-815N-1-A				A	FA-1815-S-1	φ27.2 t=2.8~3.0	2,640	60781		907648	
FA-815N-1-B				B	FA-1815-S-2	φ21.7 t=2.8~3.0	2,510	60782		907649	
FA-815N-1-C				C	FA-1815-S-3	φ16丸棒 round rod	2,510	60783		907650	

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

クレモン

ローラー
締りSPECIALY-EQUIPPED HANDLES
特装密閉
ハンドルフリーザー
密閉平面
スイング平面
ハンドルポップ
ハンドルリフト
ハンドルアジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドルL 型
ハンドルT 型
ハンドル丸型
小型

押ボタン

取手

つまみ

止め金
ロッド棒ジョイント
リンク

ワイヤ