

A-561

アルミニウム製



角型アルミ取手

ALUMINUM BOX-SHAPED PULLS

特徴 Feature

- アルミ製で軽量です。
- アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。
- 取付けナットの位置を調整できます。
- Lightweight aluminum alloy-made.
- Corrosion-resistant alumite treatment.
- The position of the installation nuts can be adjusted.

仕様	● 材質：本体／アルミニウム合金押出材 (A6N01SS-T5)
	樹脂キャップ／ポリアミド (PA) (ライトグレー)
用途	● 表面処理：本体／アルマイト処理
	● 小型機器・小型扉
納期	● 標準在庫品


Specifications	● Material: Main body: Aluminum alloy extrusion (A6N01SS-T5)
	Resin caps/Polyamide (PA) (Light gray)
Specific use	● Finish: Main body/Alumite treatment.
	● Small-sized equipment and doors.



A-561



取付けナットの位置を調整できます。
The position of the installation nuts can be adjusted.



取付け位置調整用ナット(2個)
Nuts for adjusting installation position (two nuts)

- 滑り止めキャップ (樹脂)
Skid cap (Resin)
- T ナット (鉄)
T nuts (Iron)

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量 (g) Mass	コード Code	単価	量販価格	
					数量	単価
A-561	●	113.5	04225			

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。※大量のご注文は更にお安くなります。

A-560

アルミニウム製



埋込み取手

EMBEDDED PULLS

特徴 Feature

- パネル面からの突起が少なく邪魔になりません。
- Small projecting from panel surface.


仕様	● 材質：取手／アルミニウム合金押出材 ケース／冷間圧延鋼板 (SPCC)
	● 表面仕上：取手／アルマイト処理 ケース／亜鉛めっきクロメート処理 (MFZn-C)
用途	● 計測機器・キャビネット
納期	● 標準在庫品

Specifications	● Material: Grip: Aluminum alloy extrusion. Case: Cold rolled steel (SPCC)
	● Finish: Grip: Alumite treatment. Case: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)
Specific use	● Measuring equipment and cabinets






A-560-1

〔取手〕
Pull



〔ケース〕
Case



商品番号 Product No.	RoHS 10	備考 Remarks	L ₁	L ₂	P	製品質量 (g) Mass	コード Code	単価	量販価格	
									数量	単価
A-560-1-A	●	取手 Grip	80	80.5	70	180	00916			
A-560-1-B	●	ケース Case	80.5				00917			
A-560-2-A	●	取手 Grip	120	120.5	110	300	00918			
A-560-2-B	●	ケース Case	120.5				00919			

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

クレモン

ローラー
締り

特装密閉
ハンドル

フリーザー
密閉

平面
スイング

平面
ハンドル

ポップ
ハンドル

リフト
ハンドル

アジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドル

L 型
ハンドル

T 型
ハンドル

丸型
小型

押ボタン

PULLS
取手

つまみ

止め金
ロッド棒

ジョイント
リンク

ワイヤ