



## 任意の角度で扉を保持 Retains door at preferred angle




B-158-2

B-158-3


[B-158-1]



[B-158-2]



[B-158-3]



## 調整式トルクヒンジ ADJUSTABLE TORQUE HINGE

### 特徴 Feature

- 任意の角度で扉を保持します。
- 調整ナットで、トルク値を変更できます。
- Retains door at preferred angle.
- Change torque value with adjustment nut.

### 仕様

- 材質: 亜鉛合金 (ZDC)
- 表面仕上: サチライトクロムめっき (MZCr)
- 耐久試験: 1万回以上 (定格トルクにて)
- 用途: 事務機器、家具、制御盤などの屋内機器
- 納期: 標準在庫品
- 備考: 取付けは軸を水平状態にして、2個使いの場合は軸が同一線上になるようにしてください。
- 1つの蓋に3個以上ご使用にならないでください。
- 潤滑油などは使用しないでください。
- 常温でご利用ください。

### Speci- fications

- Material: Zinc alloy (ZDC)
- Finish: Satellite chrome plating (MZCr)
- Durability test: 10,000 times or more (with rated load torque)


### Specific- use

- Indoor equipment such as office equipment, furniture and control boards.

### Remarks

- Shaft must be horizontal to install; if using two hinges, ensure shafts are co-linear.
- Three or more hinges must not be used per cover.
- Do not use lubricant.
- Use product in normal temperatures.

### 操作方法 Operation method



六角ソケットレンチで調整ナットを回すことでトルクの調整が可能  
Torque adjustable by turning adjustment nut with a hexagon socket wrench.

| 商品番号<br>Product No. | RoHS<br>10+ | 定格負荷トルク (cN・m)<br>Rated load torque | 出荷時初期設定 (cN・m)<br>Initial setting at shipment | 製品質量 (g)<br>Mass | コード<br>Code | 単価 | 量販価格 |    |
|---------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|-------------|----|------|----|
|                     |             |                                     |                                               |                  |             |    | 数量   | 単価 |
| B-158-1             | ●           | 59~177                              | 137±20%                                       | 39               | 13344       |    |      |    |
| B-158-2             | ●           | 49~128                              | 108±20%                                       | 26               | 13345       |    |      |    |
| B-158-3             | ●           | 39~78                               | 69±20%                                        | 18               | 13346       |    |      |    |

●: RoHS10指令対応品

▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。