

トルクヒンジ

BP-150

プラスチック製



フラットトルクヒンジ
FLAT TORQUE HINGE

特徴 Feature

- 任意の角度で扉を保持します。
- 調整ボルトを回すことによりトルクが変更できます。
- 難燃材を使用しています。(本体 POM・UL94 HB、軸 PC・UL94 V-2)
- Holds the door at the desired angle.
- The torque can be altered by the adjustment bolt.
- Fire-resistant materials used.(Main unit POM/UL94-HB・Shaft PC/UL94 V-2)


仕様	● 材質：本体/ポリアセタール(POM・UL94-HB) 軸/ポリカーボネート(PC・UL94 V-2) 調整ボルト・ナット/ステンレス(SUS)
表面仕上	● シボ加工
用途	● 天蓋・サーバーラック・事務機器・家具などの前蓋・天蓋(横使い)
納期	● 標準在庫品
備考	● 取付けは軸を水平状態にして、2個使いの場合は軸が同一線上になるようにしてください。 ● 水・油などが付着しないようご注意ください。 ● 緩み防止剤など、溶剤を使用する際は十分に検証を行ってください。

Specifications	● Material: Main body: Polyacetal (POM・UL94-HB) Shaft: Polycarbonate (PC・UL94 V-2) Adjustment bolt / nut: Stainless steel (SUS)
Finish	● Finish: Grained pattern
Specific use	● Front cover or lid (used sideways) for canopies, server racks, office equipment, furniture, etc.
Remarks	● Shaft must be horizontal to install; if using two hinges, ensure shafts are co-linear. ● Be sure to avoid exposure to water, oil, etc. ● Be sure to test adequately when using a solvent such as thread-locking fluid.


Points to note in use
Operation may become noisy if the adjustment bolt is turned too far. Application only within the rated torque.
Since this product is made of resin, continuous operation may reduce the torque. Non-continuous operation is recommended. Do not lubricate.



BP-150-1-Black
ブラック



トルク調整六角穴付ボルトM
Hex socket torque adjustment bolt



使用上の注意
調整ボルトを回し過ぎますと作動音が発生する場合がありますので、定格トルク内でご使用をお願いします。また、本製品は樹脂製のため連続動作させた場合、トルクの低下が考えられますので間欠動作でご使用をお願いします。潤滑油などはご使用にならないでください。

商品番号 Product No.	RoHS 10	備考 Remarks	L ₁	L ₂	L ₃	W	H ₁	H ₂	H ₃	H ₄	P ₁	P ₂	M	φd ₁	φd ₂	定格トルク(N・m) Rated torque	製品質量(g) Mass	コード Code	単価	量販価格	
																			数量	単価	
BP-150-1-Black	●	ブラック Black	72	21	30	56	19	6	10	1	38	47.5	6	6.6	14	0~200	57	13216			
BP-150-1-Ivory	●	アイボリー Ivory																13272			
BP-150-2	●	ブラック Black	50	14.5	21	37	13.5	5	7	1.5	25.5	31.5	4	4.5	9	0~50	20	13271			

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

BP-148

プラスチック製



フラットトルクヒンジ
FLAT TORQUE HINGES

特徴 Feature


- 任意の角度で扉を保持します。
- 調整ねじを回すことによりトルクの硬さを変更できます。
- 難燃材を使用しています。(本体/UL94-HB・軸/UL94 V-2)
- Hold doors open any range without secondary mechanical support.
- Turn the screw to dampen or free-up the door swing.
- A flame-retardant rubber is being used.
(Main body=UL94-HB・Shaft=UL94 V-2)

仕様	● 材質：本体/ポリアセタール(POM・UL94-HB) 軸/ポリカーボネート(PC・UL94 V-2) 調整ねじ・ナット/ステンレス(SUS303)
用途	● 天蓋・サーバーラック・事務機器・家具
納期	● 標準在庫品
備考	● 使用温度範囲：-5~+65℃ ● 取付けは軸を水平状態にして、2個使いの場合は軸が同一線上になるようにしてください。 ● トルク調整は必ず筐体に取り付けてから行ってください。 ● 水・油などが付着しないようご注意ください。 ● 緩み防止剤など、溶剤を使用する際は十分に検証を行ってください。



Specifications	● Material: Main body: Polyacetal (POM・UL94-HB) Pin: Polycarbonate (PC・UL94 V-2) Adjust screw / nut: Stainless steel (SUS303)
Specific use	● Canopies, Serverrack, Office equipment etc.
Remarks	● Temperature range of use: -5°C to +65°C ● Shaft must be horizontal to install; if using two hinges, ensure shafts are co-linear. ● Be sure to install on case before adjusting torque. ● Be sure to avoid exposure to water, oil, etc. ● Be sure to test adequately when using a solvent such as thread-locking fluid.



BP-148-1



[BP-148-2]



商品番号 Product No.	RoHS 10	定格トルクN・m Rated torque	L	W	H	t	P ₁	P ₂	φd	M	(α°)	製品質量(g) Mass	コード Code	単価	量販価格	
														数量	単価	
BP-148-1	●	0~400	63.5	57.5	19.5	5.2	38	47.5	6.6	M6	250	44	13134			
BP-148-2	●	0~80	43	36.5	12.7	6	25.5	31.7	4.2	M5	260	15	13135			

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。