

K-590J

鉄製 自在

K-590K

鉄製 固定



低床超重量用キャスター

LOW-PROFILE HEAVY-DUTY SWIVEL AND RIGID CASTERS



K-590J-100



K-590K-100

特徴 Feature

- 車輪軸に密閉型ラジアルボールベアリングを使用し回転性能に優れています。
- Enclosed radial ball bearings are incorporated in the wheel axle so wheel turns smoothly.

仕様

- 材質: 本体/熱間圧延鋼板 (SPHC) 車輪/ポリアミド (PA6)
- 表面仕上: 本体/亜鉛めっきクロメート処理 (MFZn-C)

用途

- 大型・中型の各種機器

納期

- 標準品・・・納期お問合せください

Speci-

- Material: Main body: Hot rolled steel plate (SPHC) Wheel: Polyamide (PA6)


fications

- Finish: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)


Specific use

- Large or middle-sized equipment

〔K-590J〕



〔K-590K〕



商品番号 Product No.	RoHS 10	備考 Remarks	φD	H	許容荷重kN Allowable load	製品質量(g) Mass	コード Code	単価	量販価格	
K-590J-80	●	自在	80	120	6.86	1,740	31512		数量	単価
K-590J-100	●	自在 Swivel	100	140	6.86	1,970	31513			
K-590K-80		固定	80	120	6.86	1,030	31514			
K-590K-100		固定 Rigid	100	140	6.86	1,290	31515			

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

外国製超重量用キャスターのご案内

INFORMATION ABOUT FOREIGN-MADE HIGH-LOAD CASTERS



特徴 Feature

- 許容荷重14.7kNから最大117.6kNまでの11種類をラインナップ。
- ボールベアリングの内蔵で優れた走行性。
- 自在ストッパー付・自在車・固定車があります。
- 詳細はお問合せください。
- Range of eleven types with permissible loads from 14.7kN to a maximum 117.6kN
- Incorporated ball bearings provide excellent traveling.
- Swivel with stopper, swivel, and rigid casters available.



LS-GSPO 125K

許容荷重17.2kN、車輪125mm、全高170mmタイプ
Type with 17.2kN permissible load, 125mm wheel, and 170mm profile



BS-GSPO 125K

キャスター・アジャスター
スライドレール

HEAVY-DUTY CASTERS
重量用
キャスター
キャスター
双輪
キャスター
緩衝器付
キャスター
アジャスター付
キャスター

戸車
ボール
キャスター
モニター
アーム
レベル
アジャスター
ペダル
ロック
ステップ
スライド
レール