


基本仕様

最大移動速度 m/min	300
使用温度範囲 °C	-40 ~ 80
材質	本体 エンプラ (黒色)
	取付金具 スチール (亜鉛めっきメッキ)
	縦仕切板 エンプラ (黒色)
横仕切板	DSAタイプ用 (HS) アルミニウム
	DSBタイプ用 (EHS) エンプラ (黒色) + アルミニウム
定尺長さ リンク	64

注) 1. 支持ローラ設置の場合150m/min。
2. 酸性・アルカリ性雰囲気ではご使用できません。

能力線図




注) 支持ローラ2カ所設置時の最大移動ストロークを超える場合はロングスパン仕様 (197 ~ 200ページ) となります。

リンク数の計算

$$\text{リンク数} = \frac{S}{2} + \pi R + 2K$$

注) 固定端がストロークの中央の場合
計算後、小数点以下は、わずかでも切上げて整数とします。



S: 移動ストローク mm
R: 屈曲半径 mm
P: ピッチ = 65mm
K: 余裕長さ = 65mm 以上

形番


TKMK65H42D ① R ② T ③ + ④ L - ⑤ - ⑥

①内幅	②屈曲半径	③縦仕切板の固定方法	④リンク数	⑤固定端	⑥移動端
66	75	C 標準 (内周側のみ固定)		FOA	MOA
106	95	B 内外周側とも固定		FIA	MIA
154	115	A 内外周側ともスライド		FOB	MOB
194	145			FIB	MIB
258	220			FC	MC
8mm間隔で指定可能	300				

注) 1. 取付金具セットは取付リンクと取付金具のセットです。
2. 仕切板は2リンク毎に取付けてください。
3. 取付金具セットおよび仕切板は部品にて納入します。
4. ロングスパン仕様の形番については202ページをご参照ください。

仕切板

種類	形番	構成部品	単位
①縦仕切板	TKMK65H42D-ST	縦仕切板1個	K (個)
②横仕切板 (DSAタイプ用)	TKMK65H42D-HS (W寸法) W=66・106・154・194	横仕切板1個	K (個)
③エンドストップ付横仕切板 (DSBタイプ用)	TKMK65H42D-EHS (W1寸法) W1=28・44・60・76	横仕切板1個 エンドストップ2個	K (個)



縦仕切板

形番	適用ケーブルベヤ本体
TKMK65H42D-ST	TKMK65H42D**R**

横仕切板

形番	適用ケーブルベヤ本体
TKMK65H42D-HS66	TKMK65H42D66R**
TKMK65H42D-HS106	TKMK65H42D106R**
TKMK65H42D-HS154	TKMK65H42D154R**
TKMK65H42D-HS194	TKMK65H42D194R**

エンドストップ付横仕切板

形番	適用ケーブルベヤ本体
TKMK65H42D-EHS28	TKMK65H42D**R**
TKMK65H42D-EHS44	
TKMK65H42D-EHS60	
TKMK65H42D-EHS76	

取付金具セット

形番	適用ケーブルベヤ本体
TKMK65H42D66-MOA	TKMK65H42D66R**
TKMK65H42D66-MOB	
TKMK65H42D66-MIA	
TKMK65H42D66-MIB	
TKMK65H42D66-MC	
TKMK65H42D66-FOA	
TKMK65H42D66-FOB	
TKMK65H42D66-FIA	
TKMK65H42D66-FIB	
TKMK65H42D66-FC	
TKMK65H42D106-MOA	TKMK65H42D106R**
TKMK65H42D106-MOB	
TKMK65H42D106-MIA	
TKMK65H42D106-MIB	
TKMK65H42D106-MC	
TKMK65H42D106-FOA	
TKMK65H42D106-FOB	
TKMK65H42D106-FIA	
TKMK65H42D106-FIB	
TKMK65H42D106-FC	
TKMK65H42D154-MOA	TKMK65H42D154R**
TKMK65H42D154-MOB	
TKMK65H42D154-MIA	
TKMK65H42D154-MIB	
TKMK65H42D154-MC	
TKMK65H42D154-FOA	
TKMK65H42D154-FOB	
TKMK65H42D154-FIA	
TKMK65H42D154-FIB	
TKMK65H42D154-FC	
TKMK65H42D194-MOA	TKMK65H42D194R**
TKMK65H42D194-MOB	
TKMK65H42D194-MIA	
TKMK65H42D194-MIB	
TKMK65H42D194-MC	
TKMK65H42D194-FOA	
TKMK65H42D194-FOB	
TKMK65H42D194-FIA	
TKMK65H42D194-FIB	
TKMK65H42D194-FC	
TKMK65H42D258-MOA	TKMK65H42D258R**
TKMK65H42D258-MOB	
TKMK65H42D258-MIA	
TKMK65H42D258-MIB	
TKMK65H42D258-MC	
TKMK65H42D258-FOA	
TKMK65H42D258-FOB	
TKMK65H42D258-FIA	
TKMK65H42D258-FIB	
TKMK65H42D258-FC	