




■形式



AF-S 標準取付

AF-F フラット取付


BF-S 標準取付

■スリーブ品種・寸法一覧

スリーブ 枠番	締付ボルト	締付トルク N・m [kgf・m]	D mm	DF mm	L1 mm
S1	M4×16	4.2 [0.43]	32	24	12
S2	M5×18	8.3 [0.85]	42	32	14
S3	M5×20	8.3 [0.85]	48.5	38.5	15.5
S4	M5×20	8.3 [0.85]	56	46	15.5
S5	M5×22	8.3 [0.85]	66	56	17.5
S6	M6×25	16.8 [1.71]	80	68	21
S7	M8×30	40.5 [4.13]	101	86	24.5

※スリーブ性能の詳細は、122 頁を参照ください。

■形番表示例



※表中の歯数と軸穴径の交点にスリーブ枠番・ボルト本数の記載のあるものが製作可能品種です。

■材質・仕様

プリー: 高強度アルミ合金

スリーブ: 機械構造用炭素鋼
熱処理 (焼入焼戻)

締付ボルト: 構造用合金鋼
熱処理 (焼入焼戻)
黒色酸化皮膜処理

改正 RoHS 指令 (10 物質): 適合

■品種・寸法・スリーブ枠番・ボルト本数一覧

● P5M10-A 幅W: 16mm(AF)、28mm(BF)

単位: mm

歯数 <i>n</i>	ピッチ円 直径 <i>D_p</i>	フランジ 外径 <i>D_f</i>	形式	軸穴径 <i>d</i>																	
				10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	
24	38.20	44.0	AF	S13	S13	S13	S13	S13	S13												
25	39.79	45.0	AF	S13	S13	S13	S13	S13	S13												
26	41.38	47.0	AF	S13	S13	S13	S13	S13	S13												
28	44.56	52.0	AF	S13	S13	S13	S13	S13	S13												
30	47.75	55.0	AF			S13	S13	S13	S13												
32	50.93	55.0	AF			S13	S13	S13	S13												
36	57.30	64.0	AF			S13	S13	S13	S13	S23	S23	S23	S23	S23							
40	63.66	67.0	AF			S13	S13	S13	S13	S23	S23	S23	S23	S23	S33	S33	S33				
44	70.03	74.0	AF・BF					S13	S13	S23	S23	S23	S23	S23	S33	S33	S33	S43	S43	S43	
48	76.39	82.0	AF・BF					S13	S13	S23	S23	S23	S23	S23	S33	S33	S33	S43	S43	S43	
50	79.58	86.0	AF・BF					S13	S13	S23	S23	S23	S23	S23	S33	S33	S33	S43	S43	S43	
60	95.49	103.0	AF・BF					S14	S14	S23	S23	S23	S23	S23	S33	S33	S33	S43	S43	S43	

- ・ P5M10 はフラット取付は製作できません。
- ・ で囲んだ組み合わせはプリー形式 BF 形です。

ウルトラ PX ベルト HC 仕様を使用の際は、67 頁の組み合わせ表を参照ください。

PX ベルトとウルトラ PX ベルトの伝動能力の違いにより、同一歯数・軸穴の組み合わせでも、適用スリーブ仕様 (組み合わせ可否、適用スリーブ枠番、ボルト本数) が異なる場合があります。