



メタルソーアーバー(ST)



締め付けボルトの厚みが4mm(5mm)であることによって先端部が邪魔にならないので加工がしやすい。




φ6用は、上記のプッシュをキャップボルトにて締め付けます。

呼び	ST	d	d ₁	L
ST12-MPC 6 - 80	12	6	12	80
ST20-MPC 6 -120	20	6	12	120
ST20-MPC12.7 -150		12.7	20	150
ST20-MPC15.875-150		15.875		175
-MPC15.875-175				

注意事項

- カッターの厚みは、3mm(5mm)迄で御使用下さい。



φ25.4用は、上記のプッシュをキャップボルトにて締め付けます。

呼び	ST	d	d ₁	L
ST32-MPC15.875- 75	32	15.875	25	75
-MPC15.875-100		15.875	25	100
-MPC15.875-125		15.875	25	125
ST32-MPC25.4 - 75	32	25.4	40	75
-MPC25.4 -100		25.4	40	100
-MPC25.4 -125		25.4	40	125
ST42-MPC15.875- 75	42	15.875	25	75
-MPC15.875-100		15.875	25	100
-MPC15.875-125		15.875	25	125
ST42-MPC25.4 - 75	42	25.4	40	75
-MPC25.4 -100		25.4	40	100
-MPC25.4 -125		25.4	40	125

注意事項

- カッターの厚みは、5mm迄で御使用下さい。