

波目ヤスリ CURVED TOOTH FILES

240



PRICE-240



■特長

● 打ち込みタイプの目立てとは異なり、切削加工によって、刃を形成したヤスリです。目のピッチが大幅に荒いことから、目詰りを起こしやすい銅・アルミなどの軽金属や塗料膜落とし、硬質ゴム・プラスチック・木等に適し、良好な仕上げ面が得られます。


■ Use : File Teeth shaped with a milling machine has it's wide interval, so that it's not so much clogged. By this reason it's useful for Copper, Aluminum, Babbitt, Brass, Hard Rubber, Plastics, Wood, etc, with a file finishing.

規格表 STANDARD TABLE

INCH		mm		平 HAND			半丸 HALF ROUND		
W × T mm		kg-doz	BOX pcs	ITEM NO.	W × T mm		kg-doz	BOX pcs	ITEM NO.
6	150	16 × 4	0.76	6	HI 150 **	16 × 4.5	0.68	6	HA 150 **
8	200	21 × 4.5	1.44	6	HI 200 **	21 × 6	1.34	6	HA 200 **
10	250	25 × 6	2.76	6	HI 250 **	25 × 7	2.20	6	HA 250 **
12	300	30 × 7	4.70	6	HI 300 **	30 × 8.5	4.30	6	HA 300 **
14	350	34 × 7.5	6.55	6	HI 350 **	34 × 10	7.30	6	HA 350 **

目の粗さ表 CUTTING NO.

Size mm	荒目 Bastard		中目 Second	
	cuts/cm	cuts/inch	cuts/cm	cuts/inch
150	5	13	6	15
200	5	12	6	15
250	4	10	5	13
300	4	10	5	12
350	3.5	9	5	12
ITEM No. **	61		62	



● 5本組サイズです。

規格表 STANDARD TABLE

L mm	W × T mm	kg-25 pcs	BOX pcs	ITEM NO.
215L 105ℓ	11 × 3.5	1.48	25	HI 005 **

目の粗さ表 CUTTING NO. TABLE

CUTTING No	荒目 Bastard	中目 Second	細目 Smooth
	cuts/cm	6	7
cuts/inch	15	18	23
ITEM No. **	61	62	63

木彫ヤスリ WOODCRAFT FILES

245



PRICE-245



■特長

● 波目ヤスリにチップブレイカー溝を施しました。それにより切り粉の排出がスムーズに進み良好な仕上げ面が得られます。

● 主に木材の加工に向きますが、銅・アルミなどの軽金属や硬質ゴム・プラスチックにも適します。

■ Use : For WOOD works ,and also for Copper,Aluminum,soft metals, Hard-rubber and Plastics, etc. By the function of chip-breakes on the milled tooth files surfaces.

規格表 STANDARD TABLE

L mm	W × T mm	kg-5 pcs	BOX pcs	ITEM NO.
200L 100ℓ	16 × 4	0.47	5	HI 10072