

ハイトルクタイミングベルト S2M


選定手順①～③より型式・数値を選択の上、ご注文ください。



Order
注文例

型式(①Type・②ベルトNo.・③ベルト呼び幅)

HTBNV96-S2M-100



使用温度範囲：-25～80°C

- 材質
- ①背ゴム クロロプレンゴム
 - ②歯ゴム クロロプレンゴム
 - ③心線 ガラスファイバコードS・Z継り交互連続
 - ④下布 ナイロン帆布

■種類 S2M (Pitch 2mm)

| 型式 | | | 歯数 | ベルト周長 (mm) | 型式 | | | 歯数 | ベルト周長 (mm) |
|-------|-------------|-------------|-----|---------------|-------|-------------|-------------|------|---------------|
| ①Type | ②ベルト No. | ③ベルト 呼び幅 | | | ①Type | ②ベルト No. | ③ベルト 呼び幅 | | |
| HTBNV | 96-S2M | | 48 | 96 | HTBNV | 256-S2M | | 128 | 256 |
| | 100-S2M | | 50 | 100 | | 260-S2M | | 130 | 260 |
| | 102-S2M | | 51 | 102 | | 264-S2M | | 132 | 264 |
| | 104-S2M | | 52 | 104 | | 266-S2M | | 133 | 266 |
| | 120-S2M | | 60 | 120 | | 274-S2M | | 137 | 274 |
| | 124-S2M | | 62 | 124 | | 280-S2M | | 140 | 280 |
| | 130-S2M | | 65 | 130 | | 284-S2M | | 142 | 284 |
| | 134-S2M | | 67 | 134 | | 286-S2M | | 143 | 286 |
| | 142-S2M | | 71 | 142 | | 288-S2M | | 144 | 288 |
| | 144-S2M | | 72 | 144 | | 290-S2M | | 145 | 290 |
| | 146-S2M | | 73 | 146 | | 292-S2M | | 146 | 292 |
| | 152-S2M | | 76 | 152 | | 302-S2M | | 151 | 302 |
| | 156-S2M | | 78 | 156 | | 306-S2M | | 153 | 306 |
| | 160-S2M | | 80 | 160 | | 308-S2M | | 154 | 308 |
| | 164-S2M | | 82 | 164 | | 322-S2M | | 161 | 322 |
| | 168-S2M | | 84 | 168 | | 324-S2M | | 162 | 324 |
| | 172-S2M | | 86 | 172 | | 330-S2M | | 165 | 330 |
| | 176-S2M | | 88 | 176 | | 340-S2M | | 170 | 340 |
| | 180-S2M | | 90 | 180 | | 344-S2M | | 172 | 344 |
| | 182-S2M | | 91 | 182 | | 356-S2M | | 178 | 356 |
| | 186-S2M | | 93 | 186 | | 360-S2M | | 180 | 360 |
| | 188-S2M | | 94 | 188 | | 380-S2M | | 190 | 380 |
| | 190-S2M | | 95 | 190 | | 386-S2M | | 193 | 386 |
| | 192-S2M | | 96 | 192 | | 390-S2M | | 195 | 390 |
| | 194-S2M | | 97 | 194 | | 392-S2M | | 196 | 392 |
| | 200-S2M | | 100 | 200 | | 400-S2M | | 200 | 400 |
| | 202-S2M | | 101 | 202 | | 440-S2M | | 220 | 440 |
| | 204-S2M | | 102 | 204 | | 452-S2M | | 226 | 452 |
| | 210-S2M | | 105 | 210 | | 460-S2M | | 230 | 460 |
| | 212-S2M | | 106 | 212 | | 492-S2M | | 246 | 492 |
| | 218-S2M | | 109 | 218 | | 604-S2M | | 302 | 604 |
| | 230-S2M | | 115 | 230 | | 630-S2M | | 315 | 630 |
| | 236-S2M | | 118 | 236 | | 800-S2M | | 400 | 800 |
| | 240-S2M | | 120 | 240 | | 896-S2M | | 448 | 896 |
| | 244-S2M | | 122 | 244 | | 3000-S2M | | 1500 | 3000 |
| | 250-S2M | | 125 | 250 | | 3672-S2M | | 1836 | 3672 |
| | 252-S2M | | 126 | 252 | | 3828-S2M | | 1914 | 3828 |